

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD


- **VC.692-SST-p-PO**: tige filetée en acier INOX AISI 303, embout en résine acétalique (POM).
- **VC.692-SST-p-PB**: tige filetée en acier INOX AISI 303, embout en laiton.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

L'embout empêche l'endommagement de la surface de contact même en cas de fort serrage.



ELESA Original design



VC.692-SST-p-PO

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Description	D	d _g	L	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	⚖
166282	VC.692/32-SST-p-M6x16-PO	32	M6	22.5	14	4	16	1.5	12.5	15
166283	VC.692/32-SST-p-M6x20-PO	32	M6	22.5	14	4	20	1.5	12.5	16
166284	VC.692/32-SST-p-M6x30-PO	32	M6	22.5	14	4	30	1.5	12.5	19
166401	VC.692/40-SST-p-M8x20-PO	40	M8	26	15	5	20	1.8	14	28
166403	VC.692/40-SST-p-M8x30-PO	40	M8	26	15	5	30	1.8	14	32
166405	VC.692/40-SST-p-M8x40-PO	40	M8	26	15	5	40	1.8	14	36
166511	VC.692/50-SST-p-M10x20-PO	50	M10	31	18	6	20	2	17	47
166513	VC.692/50-SST-p-M10x30-PO	50	M10	31	18	6	30	2	17	57
166515	VC.692/50-SST-p-M10x40-PO	50	M10	31	18	6	40	2	17	66

VC.692-SST-p-PB

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Description	D	d _g	L	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	⚖
166182	VC.692/25 SST-p-M5x16-PB	25	M5	20	12	3	16	1.5	10	12
166184	VC.692/25 SST-p-M5x25-PB	25	M5	20	12	3	25	1.5	10	12
166292	VC.692/32-SST-p-M6x16-PB	32	M6	22.5	14	4	16	1.5	12.5	16
166293	VC.692/32-SST-p-M6x20-PB	32	M6	22.5	14	4	20	1.5	12.5	17
166294	VC.692/32-SST-p-M6x30-PB	32	M6	22.5	14	4	30	1.5	12.5	20
166411	VC.692/40-SST-p-M8x20-PB	40	M8	26	15	5	20	1.8	14	29
166413	VC.692/40-SST-p-M8x30-PB	40	M8	26	15	5	30	1.8	14	33
166415	VC.692/40-SST-p-M8x40-PB	40	M8	26	15	5	40	1.8	14	37
166521	VC.692/50-SST-p-M10x20-PB	50	M10	31	18	6	20	2	17	48
166523	VC.692/50-SST-p-M10x30-PB	50	M10	31	18	6	30	2	17	58
166525	VC.692/50-SST-p-M10x40-PB	50	M10	31	18	6	40	2	17	67