

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

Trou passant fileté.

- VCH.654-QA-AZ-FP : moyeu en acier zingué brillant.

- VCH.654-QA-SST-FP : moyeu en acier INOX AISI 303.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS



Les volants VCH.654-QA sont destinés à des utilisations nécessitant des serrages rapides (Quick Action). La forme à cinq lobes permet à l'opérateur d'avoir une prise correcte avec les doigts de la main et évite le dépôt de résidus insalubres grâce à la zone arrière dépourvue de cavités. La partie métallique, réalisée en acier INOX AISI 303, est adaptée à une utilisation dans des environnements qui nécessitent l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Insérer le volant dans le goujon fileté de la plaque sans essayer de le visser, mais simplement en le poussant jusqu'à la butée. Une fois arrivé à la butée avec la plaque, serrer le volant avec un minimum de rotation.



ELESA Original design



VCH.654-QA-AZ-FP

| Code   | Description             | D  | d <sub>6H</sub> | L    | d <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | △  |
|--------|-------------------------|----|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----|
| 175512 | VCH.654/40-QA-AZ-FP-M6  | 40 | M6              | 25.5 | 16             | 24             | 10             | 42 |
| 175513 | VCH.654/40-QA-AZ-FP-M8  | 40 | M8              | 25.5 | 16             | 24             | 10             | 39 |
| 175523 | VCH.654/50-QA-AZ-FP-M8  | 50 | M8              | 32   | 20             | 30             | 10             | 83 |
| 175524 | VCH.654/50-QA-FP-AZ-M10 | 50 | M10             | 32   | 20             | 30             | 10             | 76 |

VCH.654-QA-SST-FP

INOX  
STAINLESS  
STEEL

| Code   | Description              | D  | d <sub>6H</sub> | L    | d <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | △  |
|--------|--------------------------|----|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----|
| 175516 | VCH.654/40-QA-SST-FP-M6  | 40 | M6              | 25.5 | 16             | 24             | 10             | 43 |
| 175517 | VCH.654/40-QA-SST-FP-M8  | 40 | M8              | 25.5 | 16             | 24             | 10             | 39 |
| 175527 | VCH.654/50-QA-SST-FP-M8  | 50 | M8              | 32   | 20             | 30             | 10             | 85 |
| 175528 | VCH.654/50-QA-SST-FP-M10 | 50 | M10             | 32   | 20             | 30             | 10             | 78 |