

MATERIALE

Lega di zinco pressofusa.

PERNO DI ROTAZIONE

Acciaio INOX AISI 303.



ESECUZIONI STANDARD

- **CMM-SH**: rivestimento in vernice nera, finitura mat, fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- **CMM-SH-CR**: finitura cromata, fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- **CMM-p**: rivestimento in vernice nera, finitura mat, prigionieri filettati in acciaio INOX AISI 304.
- **CMM-p-CR**: finitura cromata, prigionieri filettati in acciaio INOX AISI 316.


ANGOLO DI ROTAZIONE (VALORE APPROSSIMATIVO)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.



Test di resistenza	Sollecitazione Assiale	Sollecitazione Radiale	Sollecitazione a 90°
Descrizione	Carico massimo di esercizio\ rEa [N]	Carico massimo di esercizio\ rEr [N]	Carico massimo di esercizio\ rE90 [N]
CMM.30-SH-4	500	1200	750
CMM.40-SH-5	1450	2100	2000
CMM.50-SH-6	2100	3500	2450
CMM.60-SH-8	3200	6000	4400
CMM.40-p	900	1700	1850
CMM.50-p	2050	3550	2000
CMM.60-p	3050	4050	2550

**CMM-SH**

Codice	Descrizione	L	B	d	d3	d4	b2	f	f1	H	h1	h2	b1	b2	d	
428411	CMM.30-SH-4	30	30	3	4.6	9.5	11	18	18	7.5	4.5	4	11	11	3	22
428511	CMM.40-SH-5	40	40	4	5.3	10.5	14	25	25	9	5.5	5	14	14	4	48
428611	CMM.50-SH-6	50	50	6	6.4	12.5	18.5	30	30	11.5	6.5	6	18.5	18.5	6	86
428711	CMM.60-SH-8	60	60	8	8.3	16.5	21.5	36	36	15	8.5	8	21.5	21.5	8	165

CMM-SH-CR

Codice	Descrizione	L	B	d	d3	d4	b2	f	f1	H	h1	h2	b1	b2	d	
428414	CMM.30-SH-4-CR	30	30	3	4.6	9.5	11	18	18	7.5	4.5	4	11	11	3	21
428514	CMM.40-SH-5-CR	40	40	4	5.3	10.5	14	25	25	9	5.5	5	14	14	4	49
428614	CMM.50-SH-6-CR	50	50	6	6.4	12.5	18.5	30	30	11.5	6.5	6	18.5	18.5	6	89
428714	CMM.60-SH-8-CR	60	60	8	8.3	16.5	21.5	36	36	15	8.5	8	21.5	21.5	8	169

CMM-p

Codice	Descrizione	L	B	d	d2	l	b2	f	f1	H	h1	h2	b1	b2	d	
428521	CMM.40-p-M5x12	40	40	4	M5	12	14	25	25	9	5.5	5	14	14	4	62
428621	CMM.50-p-M6x12	50	50	6	M6	12	18	30	30	11.5	6.5	6	18	18	6	102
428721	CMM.60-p-M8x12	60	60	8	M8	12	21	36	36	15	8.5	8	21	21	8	210

CMM-p-CR

Codice	Descrizione	L	B	d	d2	l	b2	f	f1	H	h1	h2	b1	b2	d	
428524	CMM.40-p-M5x12-CR	40	40	4	M5	12	14	25	25	9	5.5	5	14	14	4	61
428624	CMM.50-p-M6x12-CR	50	50	6	M6	12	18	30	30	11.5	6.5	6	18	18	6	103
428724	CMM.60-p-M8x14-CR	60	60	8	M8	14	21	36	36	15	8.5	8	21	21	8	194