Bras porte ventouse fixe - format Mini

Avec raccord fileté femelle, aluminium et laiton

RoHS

MATIÈRE

Butée, manchon fileté et écrous de serrage en laiton nickelé.
Raccord d'air en aluminium anodisé bleu et en acier AVP.


EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VPF-F**: avec raccord rapide droit.
- **VPF-F-L**: avec raccord rapide en L.

CARACTÉRISTIQUES


Les bras porte ventouses VPF sont des douilles filetées, avec des écrous de blocage hexagonaux pour le réglage de la hauteur et le montage de ces derniers sur le dispositif d'automatisation.
Le raccord fileté est utilisé pour la fixation de la ventouse sur le support.
À l'autre extrémité, un raccord rapide permet de raccorder le tube d'aspiration.
Compatibles avec un tube en plastique de diamètre 4X6.
Voir Données techniques des ventouses (à la page -).





VPF-F

Code	Description	d	d1	d2*	l	l1	l2	s	s1	⚖
VV.44001	VPF-70-01-M5-F	M5	G1/8	4	46	6	30	8	12	19
VV.44003	VPF-70-05-M5-F	M5	M12x1.25	4	46	6	30	10	19	45



VPF-F-L

Code	Description	d	d1	d2*	l1	l2	s	s1	⚖
VV.44002	VPF-70-01-M5-F-L	M5	G1/8	4	6	30	8	12	24
VV.44004	VPF-70-05-M5-F-L	M5	M12x1.25	4	6	30	10	19	50

* Compatible avec des tubes pour air comprimé du diamètre indiqué dans le tableau.

elesa® 7/2025

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.