



MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VTT-B-RC**: douille en laiton, trou borgne fileté.
- **VTT-SST-RC**: douille en acier INOX AISI 304, trou borgne fileté.
- **VTT-p-RC**: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques à la page A-11).
- **VTT-SST-p-RC**: tige filetée en acier INOX AISI 304 avec extrémité embout émoussée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques à la page A-11).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Solution adaptée pour empêcher la perte du volant.

Le bracelet élastique, placé dans la rainure du petit volant prévue à cet effet, peut tourner librement.

La forme ergonomique à trois lobes avec de larges crans assure une excellente prise en main et ce, même avec des gants de travail.

Le design sans cavité à l'arrière, permet de réduire l'épaisseur et empêche le dépôt de résidus antihygiéniques, tout en facilitant les opérations de nettoyage. Ce petit volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements nécessitant des nettoyages complets par jets d'eau ou de vapeur.


ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- CT-S (voir page -) chaînettes à bille en technopolymère et acier INOX.
- GN 111 (voir page -) chaînettes à bille en acier INOX et laiton.
- CV-T (voir page -) câbles de retenue en polyéthylène et acier INOX.
- GN 111.2 (voir page -) câbles de retenue en acier INOX.
- GN 111.4 (voir page -) câbles de retenue à spirale en polyuréthane et acier INOX.



ELESA Original design

VTT-B-RC
VTT-SST-RC




VTT-B-RC

Code	Description	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚖
196601	VTT.25-B-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	12
196631	VTT.32-B-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	22
196661	VTT.40-B-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	26
196691	VTT.50-B-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	39
196722	VTT.60-B-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	71

VTT-SST-RC



Code	Description	D	d6H	L	d1	l2	h	R	⚖
196606	VTT.25-SST-M5-RC	25	M5	20	12	10	10	20	12
196636	VTT.32-SST-M6-RC	32	M6	23	14	11.5	10	21	22
196666	VTT.40-SST-M8-RC	40	M8	27	16	13.5	13	21.5	27
196696	VTT.50-SST-M10-RC	50	M10	30	19	15	17	22.5	40
196727	VTT.60-SST-M12-RC	60	M12	34	22.5	18	20	24	72



VTT-p-RC

Code	Description	D	d6g	L	d1	l	l2	R	⚖
196611	VTT.25-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196612	VTT.25-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196613	VTT.25-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196614	VTT.25-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	16
196641	VTT.32-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196642	VTT.32-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196643	VTT.32-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196644	VTT.32-p-M6x30-RC	32	M6	23	14	30	11.5	21	23
196671	VTT.40-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196672	VTT.40-p-M8x25-RC	40	M8	27	16	25	13.5	21.5	30
196673	VTT.40-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	34
196674	VTT.40-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	38
196701	VTT.50-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	54
196702	VTT.50-p-M10x25-RC	50	M10	30	19	25	15	22.5	59
196703	VTT.50-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196704	VTT.50-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	69
196705	VTT.50-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	74
196731	VTT.60-p-M12x30-RC	60	M12	34	22.5	30	18	24	95
196733	VTT.60-p-M12x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	103
196735	VTT.60-p-M12x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	109

VTT-SST-p-RC



Code	Description	D	d6g	L	d1	l	l2	R	⚖
196621	VTT.25-SST-p-M5x10-RC	25	M5	20	12	10	10	20	10
196622	VTT.25-SST-p-M5x16-RC	25	M5	20	12	16	10	20	12
196623	VTT.25-SST-p-M5x20-RC	25	M5	20	12	20	10	20	14
196624	VTT.25-SST-p-M5x25-RC	25	M5	20	12	25	10	20	17
196651	VTT.32-SST-p-M6x16-RC	32	M6	23	14	16	11.5	21	17
196652	VTT.32-SST-p-M6x20-RC	32	M6	23	14	20	11.5	21	19
196654	VTT.32-SST-p-M6x25-RC	32	M6	23	14	25	11.5	21	21
196681	VTT.40-SST-p-M8x20-RC	40	M8	27	16	20	13.5	21.5	26
196683	VTT.40-SST-p-M8x30-RC	40	M8	27	16	30	13.5	21.5	35
196684	VTT.40-SST-p-M8x40-RC	40	M8	27	16	40	13.5	21.5	39
196711	VTT.50-SST-p-M10x20-RC	50	M10	30	19	20	15	22.5	59
196713	VTT.50-SST-p-M10x30-RC	50	M10	30	19	30	15	22.5	64
196714	VTT.50-SST-p-M10x40-RC	50	M10	30	19	40	15	22.5	70
196715	VTT.50-SST-p-M10x45-RC	50	M10	30	19	45	15	22.5	75
196743	VTT.60-SST-p-M12x40-RC	60	M12	34	22.5	40	18	24	104
196745	VTT.60-SST-p-M12x50-RC	60	M12	34	22.5	50	18	24	110

