



ESECUZIONI STANDARD



- **DIN 580-ST**: acciaio zincato, passivato blu
- **DIN 580-NI**: acciaio INOX AISI 304

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


L'impiego dei golfari di sollevamento DIN 580 deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

- la lunghezza della filettatura del foro di fissaggio deve essere uguale alla lunghezza della filettatura del perno del golfaro;
- il perno del golfaro deve essere completamente avvitato fino a battuta sulla superficie di avvitamento;
- il materiale della superficie di avvitamento dovrà avere le stesse caratteristiche meccaniche del golfaro;
- non superare i valori di carico massimo indicati in tabella.


Ulteriori informazioni tecniche disponibili nel "Manuale d'uso".



Capacità portante assiale
per golfaro



Capacità portante a max 45°
per golfaro



Capacità portante laterale max 45°
per golfaro



Non utilizzare in situazioni
con sollecitazioni di taglio

DIN 580-ST

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h	m	l	k	e	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
GN.21393	DIN 580-M6-ST	M 6	20	36	20	36	10	13	8	6	750	550	380	50
GN.21403	DIN 580-M8-ST	M 8	20	36	20	36	10	13	8	6	1400	1000	700	85
GN.21413	DIN 580-M10-ST	M 10	25	45	25	45	12	17	10	8	2300	1700	1150	125
GN.21423	DIN 580-M12-ST	M 12	30	54	30	53	14	20.5	12	10	3400	2400	1700	188
GN.21433	DIN 580-M16-ST	M 16	35	63	35	62	16	27	14	12	7000	5000	3500	309
GN.21443	DIN 580-M20-ST	M 20	40	72	40	71	19	30	16	14	12000	8600	6000	455
GN.21453	DIN 580-M24-ST	M 24	50	90	50	90	24	36	20	18	18000	12900	9000	918
GN.21463	DIN 580-M30-ST	M 30	65	108	60	109	28	45	24	22	32000	23000	16000	1660
GN.21473	DIN 580-M36-ST	M 36	75	126	70	128	32	54	28	26	46000	33000	23000	2650

DIN 580-NI

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h	m	l	k	e	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
GN.21396	DIN 580-M6-NI	M 6	20	36	20	36	10	13	8	6	750	550	380	60
GN.21401	DIN 580-M8-NI	M 8	20	36	20	36	10	13	8	6	1400	1000	700	85
GN.21416	DIN 580-M10-NI	M 10	25	45	25	45	12	17	10	8	2300	1700	1150	125
GN.21426	DIN 580-M12-NI	M 12	30	54	30	53	14	20.5	12	10	3400	2400	1700	188
GN.21436	DIN 580-M16-NI	M 16	35	63	35	62	16	27	14	12	7000	5000	3500	309
GN.21446	DIN 580-M20-NI	M 20	40	72	40	71	19	30	16	14	12000	8600	6000	455
GN.21456	DIN 580-M24-NI	M 24	50	90	50	90	24	36	20	18	18000	12900	9000	918