Ventouses à vide

Diamètre 12 mm, avec et sans support, caoutchouc

RoHS

MATIÈRE

Ventouse en caoutchouc résistant à l'huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en laiton nickelé.


EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VVH-12-A**: caoutchouc résistant à l'huile, sans support.
- **VVH-12-N**: caoutchouc naturel, sans support.
- **VVH-12-S**: caoutchouc de silicone, sans support.
- **VVH-12-T-A**: caoutchouc résistant à l'huile, avec support.
- **VVH-12-T-N**: caoutchouc naturel, avec support.
- **VVH-12-T-S**: caoutchouc de silicone, avec support.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Elles peuvent également être utilisées dans différents secteurs, notamment l'industrie électronique pour la préhension de composants électriques, l'emballage alimentaire et la manipulation de produits dont les caractéristiques techniques sont également très différentes en termes de dimensions, de matériaux (métal ou plastique), de formes et de surfaces de préhension (plates, légèrement convexes ou concaves).
Voir Données techniques des ventouses (à la page -).





VVH-12-A

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [mm3]	⚖
VV.52038	VVH-12-A	12	4	8	11	8	9	0.3	254	1

VVH-12-N

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [mm3]	⚖
VV.52039	VVH-12-N	12	4	8	11	8	9	0.3	254	1


VVH-12-S

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [mm3]	⚖
VV.52040	VVH-12-S	12	4	8	11	8	9	0.3	254	1

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.
# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qui représente le volume à ajouter à l'ensemble du circuit de répartition pour le calcul du temps d'évacuation, surtout en cas d'utilisation de plusieurs ventouses.

elesa 3/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



VVH-12-T-A

Code	Description	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [mm3]	⚖
VV.52041	VVH-12-G1/8-T-A	12	G1/8	24	8	5	11	12	0.3	254	10

VVH-12-T-N

Code	Description	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [mm3]	⚖
VV.52042	VVH-12-G1/8-T-N	12	G1/8	24	8	5	11	12	0.3	254	10

VVH-12-T-S

Code	Description	d	d1	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [mm3]	⚖
VV.52043	VVH-12-G1/8-T-S	12	G1/8	24	8	5	11	12	0.3	254	10

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.
# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qui représente le volume à ajouter à l'ensemble du circuit de répartition pour le calcul du temps d'évacuation, surtout en cas d'utilisation de plusieurs ventouses.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.