VVQ-43

Ventouses à soufflet rondes renforcé

Diamètre 43 mm, avec et sans support, caoutchouc

RoHS

MATIÈRE

Ventouse en caoutchouc résistant à l'huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en aluminium anodisé.


EXÉCUTIONS STANDARDS

- **VVQ-43-A**: caoutchouc résistant à l'huile, sans support.
- **VVQ-43-N**: caoutchouc naturel, sans support.
- **VVQ-43-S**: caoutchouc de silicone, sans support.
- **VVQ-43-T-A**: caoutchouc résistant à l'huile, avec support.
- **VVQ-43-T-N**: caoutchouc naturel, avec support.
- **VVQ-43-T-S**: caoutchouc de silicone, avec support.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Elles sont spécialement conçues pour le décollage et le prélèvement de feuilles de papier et de carton, de tôles fines et de panneaux d'agglomeré ou de bois pressé.
La ventouse à soufflet renforcée, plus large et plus épaisse que les soufflets conventionnels, offre une force de levage plus élevée à taille égale que les ventouses à soufflet normales, combinée à une plus grande résistance à l'abrasion et à l'usure, ce qui améliore sa durée de vie.
La configuration à soufflet permet d'utiliser la ventouse même dans des conditions irrégulières ou sur des surfaces inclinées.
La course effective du soufflet est de 14 mm.
Voir Données techniques des ventouses (à la page -).





VVQ-43-A

Code	Description	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.61013	VVQ-43-A	43	20	6.5	21.5	28	4	7	3.62	15.3	9

VVQ-43-N

Code	Description	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.61014	VVQ-43-N	43	20	6.5	21.5	28	4	7	3.62	15.3	9


VVQ-43-S

Code	Description	d	d1	d2	d3	h	h1	h2	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.61015	VVQ-43-S	43	20	6.5	21.5	28	4	7	3.62	15.3	9

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.
# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qui représente le volume à ajouter à l'ensemble du circuit de répartition pour le calcul du temps d'évacuation, surtout en cas d'utilisation de plusieurs ventouses.

elesa 7/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.



VVQ-43-T-A

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.61016	VVQ-43-G1/4-T-A	43	20	G1/4	47.5	28	7.5	12	17	3.62	15.3	19

VVQ-43-T-N

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.61017	VVQ-43-G1/4-T-N	43	20	G1/4	47.5	28	7.5	12	17	3.62	15.3	19

VVQ-43-T-S

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.61018	VVQ-43-G1/4-T-S	43	20	G1/4	47.5	28	7.5	12	17	3.62	15.3	19

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.
# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qui représente le volume à ajouter à l'ensemble du circuit de répartition pour le calcul du temps d'évacuation, surtout en cas d'utilisation de plusieurs ventouses.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.