

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**MATERIALE**

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).


**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Le manopole DT.464 hanno le stesse dimensioni delle manopole in acciaio DIN 464.

- Resistenza alla corrosione.
  - Resistenza agli agenti chimici.
  - Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
  - Alta resistenza meccanica.
  - Leggerezza: cinque volte più leggero del corrispondente in acciaio.
- Il piccolo foro nella parte terminale della filettatura è dovuto a esigenze tecniche di stampaggio.
- In appositi test, sottoponendo la manopola fino a 100000 cicli di serraggio, i valori della coppia si sono mantenuti inalterati.



ELESA Original design



\*Completare con l'indice del colore es.: 317501-C9 DT.464.16-M4x8-C9

■ C9 RAL9005    ■ C33 RAL7040

Codice	Descrizione	D	d	d1	l	l1	l2	Coppia di serraggio [Nm]	⚖
317501-*	DT.464.16-M4x8-*	16	M4	8	8	9.5	3.5	0,5	2
317503-*	DT.464.16-M4x12-*	16	M4	8	12	9.5	3.5	0,5	2
317504-*	DT.464.16-M4x16-*	16	M4	8	16	9.5	3.5	0,5	2
317505-*	DT.464.16-M4x20-*	16	M4	8	20	9.5	3.5	0,5	2
317511-*	DT.464.20-M5x8-*	20	M5	10	8	11.5	4	0,8	3
317513-*	DT.464.20-M5x12-*	20	M5	10	12	11.5	4	0,8	3
317514-*	DT.464.20-M5x16-*	20	M5	10	16	11.5	4	0,8	3
317515-*	DT.464.20-M5x20-*	20	M5	10	20	11.5	4	0,8	4
317516-*	DT.464.20-M5x25-*	20	M5	10	25	11.5	4	0,8	4
317523-*	DT.464.24-M6x12-*	24	M6	12	12	15	5	1	6
317524-*	DT.464.24-M6x16-*	24	M6	12	16	15	5	1	6
317525-*	DT.464.24-M6x20-*	24	M6	12	20	15	5	1	6
317526-*	DT.464.24-M6x25-*	24	M6	12	25	15	5	1	6
317527-*	DT.464.24-M6x30-*	24	M6	12	30	15	5	1	6
317534-*	DT.464.30-M8x15-*	30	M8	16	15	18	6	2,5	11
317535-*	DT.464.30-M8x20-*	30	M8	16	20	18	6	2,5	12
317536-*	DT.464.30-M8x25-*	30	M8	16	25	18	6	2,5	12
317537-*	DT.464.30-M8x30-*	30	M8	16	30	18	6	2,5	12