



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

ESECUZIONI STANDARD

- **DVB.7:** boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio zincato lucido, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVB.7-SST:** boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio INOX AISI 304, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 55 Shore A ± 5 .

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli antivibranti DVB. hanno lo scopo di smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.

Gli elementi DVB. sono generalmente utilizzati come paraurti o come fine corsa per l'assorbimento di vibrazioni.

Com'è noto le vibrazioni possono provocare:

- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle vicine;
- danni alla salute dell'uomo;
- rumore.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.


Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta (a pag.).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Gomma naturale NR, durezza 40, 70 Shore A ± 5 per le esecuzioni con piastra base in acciaio INOX AISI 304.



DVB.7




DVB.7 - 20 - 17 - M5 - 55

D L d Shore A

Descrizione	D	L	d	d1	h	△	Durezza 40 Shore A				Durezza 55 Shore A				Durezza 70 Shore A			
							Codice	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]	Codice	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]	Codice	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]
DVB.7-20-17-M5-*	20	17	M5	10	5	12	432301	207	4.25	49	432101	253	4.25	60	432501	311	4.25	73
DVB.7-20-17-M6-*	20	17	M6	10	6	18	432302	207	4.25	49	432102	253	4.25	60	432502	311	4.25	73
DVB.7-25-17-M6-*	25	17	M6	19	6	22	432303	289	4.25	68	432103	358	4.25	84	432503	454	4.25	107
DVB.7-25-20-M6-*	25	20	M6	16	7	14	432304	286	5	57	432104	617	5	123	432504	802	5	160
DVB.7-32-22-M8-*	32	22	M8	24	8	33	432311	411	5.5	75	432111	506	5.5	92	432511	673	5.5	122
DVB.7-32-26-M8-*	32	26	M8	21	9	23	432313	538	6.5	82	432113	770	6.5	118	432513	1470	6.5	226
DVB.7-38-32-M8-*	38	32	M8	24	10	23	432315	613	8	76	432115	990	8	123	432515	1738	8	217
DVB.7-38-32-M10-*	38	32	M10	24	10	23	432317	613	8	76	432117	990	8	123	432517	1738	8	217
DVB.7-38-35-M8-*	38	35	M8	30	8	46	432321	604	8.75	69	432121	893	8.75	102	432521	1104	8.75	126
DVB.7-38-35-M10-*	38	35	M10	30	10	56	432331	604	8.75	69	432131	893	8.75	102	432531	1104	8.75	126
DVB.7-43-50-M10-*	43	50	M10	30	10	72	432341	1327	12.5	106	432141	2011	12.5	161	432541	3027	12.5	242
DVB.7-50-20-M10-*	50	20	M10	40	10	61	432351	2763	5	553	432151	3570	5	714	432551	4875	5	975
DVB.7-50-43-M10-*	50	43	M10	32	11	88	432356	930	10.75	86	432156	1530	10.75	142	432556	2359	10.75	219
DVB.7-60-40-M10-*	60	40	M10	40	10	93	432361	1685	10	169	432161	2101	10	210	432561	3231	10	323

DVB.7-SST



DVB.7 - 20 - 17 - SST - M5 - 55

D L Stainless steel d Shore A

INOX STAINLESS STEEL

Descrizione	D	L	d	d1	h	△	Durezza 40 Shore A				Durezza 55 Shore A				Durezza 70 Shore A			
							Codice	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]	Codice	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]	Codice	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]
DVB.7-20-17-SST-M5-55	20	17	M5	10	5	12		207	4.25	49	432701	253	4.25	60		311	4.25	73
DVB.7-20-17-SST-M6-55	20	17	M6	10	6	18		207	4.25	49	432702	253	4.25	60		311	4.25	73
DVB.7-25-17-SST-M6-55	25	17	M6	19	6	22		289	4.25	68	432703	358	4.25	84		454	4.25	107
DVB.7-25-20-SST-M6-55	25	20	M6	16	7	14		286	5	57	432704	617	5	123		802	5	160
DVB.7-32-22-SST-M8-55	32	22	M8	24	8	33		411	5.5	75	432711	506	5.5	92		673	5.5	122
DVB.7-32-26-SST-M8-55	32	26	M8	21	9	25		538	6.5	82	432713	770	6.5	118		1470	6.5	226
DVB.7-38-32-SST-M8-55	38	32	M8	24	10	42		613	8	76	432715	990	8	123		1738	8	217
DVB.7-38-32-SST-M10-55	38	32	M10	24	10	42		613	8	76	432735	990	8	123		1738	8	217
DVB.7-38-35-SST-M8-55	38	35	M8	30	8	46		604	8.75	69	432721	893	8.75	102		1104	8.75	126
DVB.7-38-35-SST-M10-55	38	35	M10	30	10	56		604	8.75	69	432731	893	8.75	102		1104	8.75	126
DVB.7-43-50-SST-M10-55	43	50	M10	30	10	72		1327	12.5	106	432741	2011	12.5	161		3027	12.5	242
DVB.7-50-20-SST-M10-55	50	20	M10	40	10	61		2763	5	553	432751	3570	5	714		4875	5	975
DVB.7-50-43-SST-M10-55	50	43	M10	32	11	83		930	10.75	86	432756	1530	10.75	142		2359	10.75	219
DVB.7-60-40-SST-M10-55	60	40	M10	40	10	93		1685	10	169	432761	2101	10	210		3231	10	323