

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


- **BAS2-A:** viti M10, dadi e rondelle in acciaio zincato.
- **BAS2-SST:** viti M10, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

MONTAGGIO SU ELEMENTI DI LIVELLAMENTO


I due appoggi della base sono forniti di boccole in ottone, foro passante filettato per l'avvitamento dello stelo dell'elemento di livellamento serie LS.A (vedi pag. 798), LV.A (vedi pag. 804), LV.F (vedi pag. 818).

CARATTERISTICHE

Le forme arrotondate con un'estetica moderna ed elegante garantiscono la massima pulibilità in caso di caduta di liquidi o polvere dall'alto. Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.



Valori rilevati con coppia di serraggio 35 Nm



BAS2

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	ΔΔ
419636	BAS2-42-A	42.4	1"1/4	680
419634	BAS2-48-A	48.3	1"1/2	670
419632	BAS2-60-A	60.3	2"	650

BAS2-SST

Codice	Descrizione	ΔΔ
419637	BAS2-42-SST	680
419635	BAS2-48-SST	670
419633	BAS2-60-SST	650