

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) certificato autoestinguente UL-94 V0, rinforzato fibra vetro colore grigio-nero, finitura mat.

ESECUZIONE STANDARD

Montaggio a scatto (vedi Istruzioni di montaggio).

ERGONOMIA E DESIGN

Design moderno per la forma compatta. Il profilo interno della cavità permette una presa sicura, confortevole ed ergonomica.


DATI TECNICI

La certificazione "V0" secondo UL-94 V (Underwriters Laboratories) (vedi Dati Tecnici a pag. A-5) attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

I valori di resistenza al sollevamento (F1) e allo sfilo (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante le prove di laboratorio eseguite con le maniglie montate su pannelli in lamiera dello spessore di 1.5 mm, irrigiditi ai fini della prova.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
2. Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
3. Inserire in battuta la parte superiore della maniglia nel foro (Fig.1).
4. Premere sul lato inferiore fino al completo inserimento a scatto della maniglia (Fig.2).




s	EPR.90-PF AE-V0		EPR.110-PF AE-V0		EPR.120-PF AE-V0	
	X	y	x	y	X	y
0.7	85 ^{+0.2}	35.2 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	50.1 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	70.6 ±0.1
1	85 ^{+0.2}	35.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	50.4 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	70.9 ±0.1
1.5	85 ^{+0.2}	36.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	50.8 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	71.3 ±0.1
2	85 ^{+0.2}	36.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	51.1 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	71.6 ±0.1
2.2	85 ^{+0.2}	36.3 ±0.1	100.5 ^{+0.2} ₀	51.1 ±0.1	107.5 ^{+0.2}	71.6 ±0.1



ERGOSTYLE® ELESA Original design 2007



Codice	Descrizione	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖️
150611-C1	EPR.90-PF-AE-V0-C1	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
150631-C1	EPR.110-PF-AE-V0-C1	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
150651-C1	EPR.120-PF-AE-V0-C1	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58



Maniglie