



CORPO LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero (C1) RAL 7021, arancio (C2) RAL 2004, grigio (C3) RAL 7035, rosso (C6) RAL 3000, finitura mat.
Inserto dentato in lega di zinco incorporato per l'accoppiamento con l'elemento di serraggio in metallo.

ESECUZIONI STANDARD

- Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*.
Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.
- **ERZ-A:** elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito.
 - **ERZ-SST:** elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 302.
 - **ERZ-p:** elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio brunito.
 - **ERZ-SST-p:** elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 302.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.
La dentatura metallica dell'inserto in lega di zinco consente l'uso di elementi di serraggio completamente in metallo, con la possibilità quindi di apportarvi eventuali modifiche di lavorazione in caso di speciali esigenze.

ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio, sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.


* Marchio registrato della TEXTRON INC.

* Completare con l'indice del colore es.: 237102-C1 ERZ.44-A-M4-C1

	C1		C2		C3		C6
	RAL7021		RAL2004		RAL7035		RAL3000



ERGOSTYLE® ELESA Original design




ERZ-A

Codice	Descrizione	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖
237102*	ERZ.44-A-M4*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237103*	ERZ.44-A-M5*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
237104*	ERZ.44-A-M6*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
237134*	ERZ.63-A-M6*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
237135*	ERZ.63-A-M8*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
237155*	ERZ.79-A-M8*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
237156*	ERZ.79-A-M10*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
237157*	ERZ.79-A-M12*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
237175*	ERZ.95-A-M10*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
237176*	ERZ.95-A-M12*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

ERZ-SST

Codice	Descrizione	R	d	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	⚖
239102*	ERZ.44-SST-M4*	44	M4	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	17
239105*	ERZ.44-SST-M5*	44	M5	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	16
239106*	ERZ.44-SST-M6*	44	M6	52	16	30.5	34	8	24.5	3.5	22.5	10	11	18	15
239135*	ERZ.63-SST-M6*	63	M6	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	36
239136*	ERZ.63-SST-M8*	63	M8	72.5	19	38.5	42	10	31	3.5	30	13.5	13.5	24	34
239155*	ERZ.79-SST-M8*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	61
239156*	ERZ.79-SST-M10*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	55
239157*	ERZ.79-SST-M12*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	14	36	3.5	35	16	16	26	57
239175*	ERZ.95-SST-M10*	95	M10	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	93
239176*	ERZ.95-SST-M12*	95	M12	108	26	56.5	61.5	17	43	5	45	19	18	28	86

INOX
STAINLESS
STEEL



* Completare con l'indice del colore es.: 238103-C1 ERZ.44-p-M4x12-C1

C1 RAL7021



C2 RAL2004

C3 RAL7035

C6 RAL3000

ERZ-p

Codice	Descrizione	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	li	N. denti	△
238103-*	ERZ.44-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
238105-*	ERZ.44-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	16
238107-*	ERZ.44-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	17
238109-*	ERZ.44-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	18
238111-*	ERZ.44-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	19
238133-*	ERZ.44-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
238135-*	ERZ.44-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
238137-*	ERZ.44-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
238139-*	ERZ.44-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
238141-*	ERZ.44-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
238143-*	ERZ.44-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
238145-*	ERZ.44-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
238153-*	ERZ.44-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
238155-*	ERZ.44-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
238157-*	ERZ.44-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
238159-*	ERZ.44-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
238161-*	ERZ.44-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
238163-*	ERZ.44-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
238165-*	ERZ.44-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	25
238333-*	ERZ.63-p-M6x12-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	47
238335-*	ERZ.63-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	49
238337-*	ERZ.63-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	55
238339-*	ERZ.63-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	57
238341-*	ERZ.63-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	61
238343-*	ERZ.63-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	68
238345-*	ERZ.63-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	77
238347-*	ERZ.63-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	79
238351-*	ERZ.63-p-M8x12-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	12	13.5	24	40
238353-*	ERZ.63-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	41
238355-*	ERZ.63-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238357-*	ERZ.63-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238359-*	ERZ.63-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	44
238361-*	ERZ.63-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	46
238363-*	ERZ.63-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	48
238365-*	ERZ.63-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	51
238373-*	ERZ.63-p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	42
238375-*	ERZ.63-p-M10x25-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	43
238377-*	ERZ.63-p-M10x32-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	45
238379-*	ERZ.63-p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	47
238381-*	ERZ.63-p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	52
238383-*	ERZ.63-p-M10x63-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	53
238385-*	ERZ.63-p-M10x80-*	63	M10	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	80	13.5	24	57



Codice	Descrizione	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
238533-*	ERZ.78-p-M8x16-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	70
238535-*	ERZ.78-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
238537-*	ERZ.78-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
238539-*	ERZ.78-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	81
238541-*	ERZ.78-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	86
238543-*	ERZ.78-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
238545-*	ERZ.78-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
238547-*	ERZ.78-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
238551-*	ERZ.78-p-M10x16-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	16	16	26	82
238553-*	ERZ.78-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	85
238555-*	ERZ.78-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	91
238557-*	ERZ.78-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	98
238559-*	ERZ.78-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	108
238561-*	ERZ.78-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	120
238563-*	ERZ.78-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	124
238565-*	ERZ.78-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	127
238571-*	ERZ.78-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
238573-*	ERZ.78-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
238575-*	ERZ.78-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
238577-*	ERZ.78-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
238579-*	ERZ.78-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
238581-*	ERZ.78-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
238583-*	ERZ.78-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
238723-*	ERZ.95-p-M10x16-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	111
238725-*	ERZ.95-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
238727-*	ERZ.95-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
238729-*	ERZ.95-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
238731-*	ERZ.95-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
238733-*	ERZ.95-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
238735-*	ERZ.95-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
238737-*	ERZ.95-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
238747-*	ERZ.95-p-M12x16-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	16	18	28	113
238749-*	ERZ.95-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
238751-*	ERZ.95-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
238753-*	ERZ.95-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
238755-*	ERZ.95-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
238757-*	ERZ.95-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	141
238759-*	ERZ.95-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	151
238761-*	ERZ.95-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160
238773-*	ERZ.95-p-M16x25-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	139
238775-*	ERZ.95-p-M16x32-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	146
238777-*	ERZ.95-p-M16x40-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	154
238779-*	ERZ.95-p-M16x50-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	171
238781-*	ERZ.95-p-M16x63-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	184
238783-*	ERZ.95-p-M16x80-*	95	M16	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	199

Maniglie di serraggio

ERZ-SST-p

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	R	d	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	N. denti	⚖
239203-*	ERZ.44 SST-p-M4x12-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	15
239205-*	ERZ.44 SST-p-M4x16-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	17
239207-*	ERZ.44 SST-p-M4x20-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	18
239209-*	ERZ.44 SST-p-M4x25-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239211-*	ERZ.44 SST-p-M4x32-*	44	M4	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239233-*	ERZ.44 SST-p-M5x12-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	17
239235-*	ERZ.44 SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	18
239237-*	ERZ.44 SST-p-M5x20-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	19
239239-*	ERZ.44 SST-p-M5x25-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	20
239241-*	ERZ.44 SST-p-M5x32-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	21
239243-*	ERZ.44 SST-p-M5x40-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	22
239245-*	ERZ.44 SST-p-M5x50-*	44	M5	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	23
239253-*	ERZ.44 SST-p-M6x12-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	12	11	18	19
239255-*	ERZ.44 SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	16	11	18	20
239257-*	ERZ.44 SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	20	11	18	21
239259-*	ERZ.44 SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	25	11	18	22
239423-*	ERZ.44 SST-p-M6x32-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	32	11	18	23
239425-*	ERZ.44 SST-p-M6x40-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	40	11	18	24
239427-*	ERZ.44 SST-p-M6x50-*	44	M6	52	16	30.5	34	24.5	3.5	22.5	10	50	11	18	27
239429-*	ERZ.63 SST-p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	40
239431-*	ERZ.63 SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	41
239433-*	ERZ.63 SST-p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	42
239435-*	ERZ.63 SST-p-M6x32-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	43
239437-*	ERZ.63 SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	44
239439-*	ERZ.63 SST-p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	46
239441-*	ERZ.63 SST-p-M6x63-*	63	M6	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	48
239453-*	ERZ.63 SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	16	13.5	24	42
239455-*	ERZ.63 SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	20	13.5	24	46
239457-*	ERZ.63 SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	25	13.5	24	48
239459-*	ERZ.63 SST-p-M8x32-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	32	13.5	24	50
239643-*	ERZ.63 SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	40	13.5	24	52
239645-*	ERZ.63 SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	50	13.5	24	54
239647-*	ERZ.63 SST-p-M8x63-*	63	M8	72.5	19	38.5	42	31	3.5	30	13.5	63	13.5	24	58
239673-*	ERZ.78 SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	69
239675-*	ERZ.78 SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	72
239677-*	ERZ.78 SST-p-M8x32-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	76
239679-*	ERZ.78 SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	80
239681-*	ERZ.78 SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	84
239683-*	ERZ.78 SST-p-M8x63-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	89
239685-*	ERZ.78 SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	97
239653-*	ERZ.78 SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	73
239655-*	ERZ.78 SST-p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	76
239657-*	ERZ.78 SST-p-M10x32-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	80
239659-*	ERZ.78 SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	84
239661-*	ERZ.78 SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	88
239663-*	ERZ.78 SST-p-M10x63-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	94
239665-*	ERZ.78 SST-p-M10x80-*	79	M10	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	102
239919-*	ERZ.78 SST-p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	20	16	26	68
239921-*	ERZ.78 SST-p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	25	16	26	70
239923-*	ERZ.78 SST-p-M12x32-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	32	16	26	73
239925-*	ERZ.78 SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	40	16	26	75
239927-*	ERZ.78 SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	50	16	26	79
239929-*	ERZ.78 SST-p-M12x63-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	63	16	26	85
239931-*	ERZ.78 SST-p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	45	50.5	36	3.5	35	16	80	16	26	88
239823-*	ERZ.95 SST-p-M10x20-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	113
239825-*	ERZ.95 SST-p-M10x25-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	115
239827-*	ERZ.95 SST-p-M10x32-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	118
239829-*	ERZ.95 SST-p-M10x40-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	121
239831-*	ERZ.95 SST-p-M10x50-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	128
239833-*	ERZ.95 SST-p-M10x63-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	133
239835-*	ERZ.95 SST-p-M10x80-*	95	M10	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	141
239849-*	ERZ.95 SST-p-M12x20-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	20	18	28	117
239851-*	ERZ.95 SST-p-M12x25-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	25	18	28	122
239853-*	ERZ.95 SST-p-M12x32-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	32	18	28	125
239855-*	ERZ.95 SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	40	18	28	132
239857-*	ERZ.95 SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	50	18	28	138
239859-*	ERZ.95 SST-p-M12x63-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	63	18	28	148
239861-*	ERZ.95 SST-p-M12x80-*	95	M12	108	26	56.5	61.5	43	5	45	19	80	18	28	160

