

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIALE**

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

**CALOTTINA COPRIBOCCOLA**

- ECB.I: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montata a pressione. Compresa nella fornitura. Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

**ESECUZIONE STANDARD**

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7. Impugnatura girevole I.631+x (vedi pag. 407) in tecnopolimero, non smontabile.

**ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA**

Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9 (vedi pag. A-16).  
 Per l'ordinazione del volante con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 207731-K- ETK.400+I.631 A-20-K-).  
 Per quantitativi sufficienti: esecuzioni con sistema di blocco (brev. Eles), (vedi pag. 128).  
 I volantini a tre bracci possono essere personalizzati con marchi, logo o grafiche speciali (tampografia). I volantini o le impugnature possono anche essere forniti in tecnopolimero con colori speciali.

**ERGONOMIA E DESIGN**

I tre bracci a 120° consentono all'operatore di avere sempre una presa in posizione ottimale assicurando la massima facilità operativa, anche per diversamente abili. Le linee arrotondate, la forma compatta ed ergonomica del design del volante ETK. e l'assenza di cavità offrono un ottimo livello di sicurezza per le mani durante le operazioni di manovra.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

- GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito (vedi pag. 897).  
 - ECB.I: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).




ERGOSTYLE® ELESA Original design 

-  C1 RAL7021
-  C2 RAL2004
-  C3 RAL7035
-  C4 RAL1021
-  C5 RAL5024
-  C6 RAL3000

**ECB.I**

Codice	Descrizione	Calottina copriboccola per
29451-*	ECB.I3-*	ETK.400

\* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C6).



-  \* Completare con l'indice del colore es.: 207731-C2 ETK.400+I A-20-C2
-  C1 RAL7021
  -  C2 RAL2004
  -  C3 RAL7035
  -  C4 RAL1021
  -  C5 RAL5024
  -  C6 RAL3000

Codice	Descrizione	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	l	H	R	C# [Nm]	L# [J]	
207731-*	ETK.400+I.631 A-20-*	400	20	54	28	35	33	80	70	38	14	12	65	178	320	18	980

# Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.