

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

CALOTTINA COPRIBOCCOLA

- ECB.I: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, montata a pressione. Compresa nella fornitura.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

ESECUZIONE STANDARD

Boccola acciaio brunito, foro alesato H7.
Impugnatura girevole EBS+x (vedi pag.375) in tecnopolimero, non smontabile.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9 (vedi pag. A-16).

Per l'ordinazione del volante con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 208311-K- EYK.400+EBS A-20-K-).

Per quantitativi sufficienti: esecuzioni con sistema di blocco (brev. Eles) (vedi pag. 128).

I volantini a tre bracci possono essere personalizzati con marchi, logo o grafiche speciali (tampografia). I volantini o le impugnature possono anche essere forniti in tecnopolimero con colori speciali.

ERGONOMIA E DESIGN

I tre bracci a 120° consentono all'operatore di avere sempre una presa in posizione ottimale assicurando la massima facilità operativa, anche per diversamente abili. Le linee arrotondate, la forma compatta ed ergonomica del design del volante EYK, e l'assenza di cavità offrono un ottimo livello di sicurezza per le mani durante le operazioni di manovra.

ACCESSORI A RICHIESTA

- GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito (vedi pag. 897).
- ECB.I: calottina copribocca in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).




ERGOSTYLE® ELESA Original design

- C1** RAL7021
- C2** RAL2004
- C3** RAL7035
- C4** RAL1021
- C5** RAL5024
- C6** RAL3000

ECB.I

Codice	Descrizione	Calottina copribocca per
29451-*	ECB.I3-*	EYK.275/400

* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C6).



- * Completare con l'indice del colore es.: 208111-C2 EYK.275+I A-20-C2
- C1** RAL7021
 - C2** RAL2004
 - C3** RAL7035
 - C4** RAL1021
 - C5** RAL5024
 - C6** RAL3000

Codice	Descrizione	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	I	C	H	R	C# [Nm]	L# [J]	Δ
208111-*	EYK.275+EBS A-20-*	275	20	54	21	35	33	76	70	38	14	19.5	50	65	112.5	270	12	769
208311-*	EYK.400+EBS A-20-*	400	20	54	21	35	33	80	70	38	14	12	55	65	172.5	270	16	955

Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.