

F.N - F.K - F.GS Flange per graduazioni

per manopole di regolazione IZN.381



MATERIALE

Alluminio anodizzato opaco.



MONTAGGIO

A mezzo di tre viti autofilettanti, comprese nella fornitura, per il montaggio alle manopole di regolazione IZN.381 (vedi pag. 422).




ESECUZIONI STANDARD

- **F.N:** flangia neutra.
- **F.K:** flangia con indice triangolare in colore nero.
- **F.GS:** flangia con graduazione (tratti e numeri) in colore nero.
 - **F.32 GS e F.40 GS:** 40 tratti, numerazione 0, 1, 29 crescente (rotazione della manopola in senso orario)
 - **F.45, 50, 63 GS:** 100 tratti, numerazione 0, 1, 29 crescente (rotazione della manopola in senso orario)



ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Sulla superficie delle flange possono essere incisi a laser altri tipi di graduazioni di precisione (vedi Graduazioni a pag. 439), numeri, simboli grafici, ecc.



F.N

Codice	Descrizione	D	F	d	d1	h3	s	r	⚖
29002	F.32 N	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30102	F.40 N	42	50	3	18	7	1	14	7
30202	F.45 N	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30302	F.50 N	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30452	F.63 N	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.K

Codice	Descrizione	D	F	d	d1	h3	s	r	⚖
29004	F.32 K	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30104	F.40 K	42	50	3	18	7	1	14	7
30204	F.45 K	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30304	F.50 K	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30454	F.63 K	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16

F.GS

Codice	Descrizione	D	F	d	d1	h3	s	r	⚖
29003	F.32 GS-10/40	32	38	2.1	15	6	0.8	9.5	3
30103	F.40 GS-10/40	42	50	3	18	7	1	14	7
30203	F.45 GS-10/100	48	55	2.7	22	7	1	15.8	8
30303	F.50 GS-10/100	52	63	2.7	22	9	1	18.1	10
30453	F.63 GS-10/100	63	78	2.7	26	13	1	22.7	16