

MATERIALE

Acciaio zincato (classe 5.8 - resistenza a trazione 500 N/mm2).
Controllato ad ultrasuoni.

ESECUZIONI STANDARD

- **DIN 908-ST-A**: senza guarnizione.
- **DIN 908-ST-AC**: con guarnizione piana in rame (DIN 7603).
- **DIN 908-ST-AA**: con guarnizione piana in alluminio (DIN 7603).
- **DIN 908-ST-AN**: con guarnizione piana in acciaio INOX (DIN 7603).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le guarnizioni di tenuta in metallo, rame o alluminio, permettono l'impiego dei tappi di chiusura DIN 908 anche su applicazioni ad alte temperature.

Non consigliabile l'impiego quando è previsto un frequente avvvitamento/svitamento del tappo, per la possibilità di deformazioni della guarnizione metallica.



DIN 908-ST-A

DIN 908-ST-AC
DIN 908-ST-AA
DIN 908-ST-AN



DIN 908-ST-A

Codice	Descrizione	d1	d2 h14	d3	l1 ±0.2	l2 +0.5	sw	⚖
GN.90701	DIN 908-ST-M8x1-A	M 8 x 1	12	8.3	8	3	4	4
GN.90706	DIN 908-ST-M10x1-A	M 10 x 1	14	10.3	8	3	5	6
GN.90711	DIN 908-ST-M12x1,5-A	M 12 x 1.5	17	12.3	12	3	6	10
GN.90716	DIN 908-ST-M14x1,5-A	M 14 x 1.5	19	14.3	12	3	6	16
GN.90721	DIN 908-ST-M16x1,5-A	M 16 x 1.5	21	16.3	12	3	8	20
GN.90726	DIN 908-ST-M18x1,5-A	M 18 x 1.5	23	18.3	12	4	8	29
GN.90731	DIN 908-ST-M20x1,5-A	M 20 x 1.5	25	20.3	14	4	10	38
GN.90736	DIN 908-ST-M22x1,5-A	M 22 x 1.5	27	22.3	14	4	10	45
GN.90741	DIN 908-ST-M24x1,5-A	M 24 x 1.5	29	24.3	14	4	12	53
GN.90746	DIN 908-ST-M26x1,5-A	M 26 x 1.5	31	26.3	16	4	12	68
GN.90751	DIN 908-ST-M27x2-A	M 27 x 2	32	27.3	16	4	12	75
GN.90756	DIN 908-ST-M30x1,5-A	M 30 x 1.5	36	30.3	16	4	17	84
GN.90761	DIN 908-ST-M33x2-A	M 33 x 2	39	33.3	16	5	17	119
GN.90766	DIN 908-ST-M42x2-A	M 42 x 2	49	42.3	16	5	22	187
GN.90771	DIN 908-ST-M48x2-A	M 48 x 2	55	48.3	16	5	24	240
GN.90781	DIN 908-ST-G1/8-A	G 1/8	14	10	8	3	5	7
GN.90786	DIN 908-ST-G1/4-A	G 1/4	18	13.4	12	3	6	14
GN.90791	DIN 908-ST-G3/8-A	G 3/8	22	17	12	3	8	22
GN.90796	DIN 908-ST-G1/2-A	G 1/2	26	21.3	14	4	10	40
GN.90801	DIN 908-ST-G3/4-A	G 3/4	32	26.7	16	4	12	74
GN.90806	DIN 908-ST-G1-A	G 1	39	33.5	16	5	17	119
GN.90811	DIN 908-ST-G1 1/4-A	G 1 1/4	49	42.2	16	5	22	170
GN.90816	DIN 908-ST-G1 1/2-A	G 1 1/2	55	48.1	16	5	24	237

DIN 908-ST-AC

Codice	Descrizione	d1	d2 h14	d3	d4	l1 ±0.2	l2 +0.5	s	sw	
GN.90703	DIN 908-ST-M8x1-AC	M 8 x 1	12	8.3	11.5	8	3	1	4	4
GN.90708	DIN 908-ST-M10x1-AC	M 10 x 1	14	10.3	13.5	8	3	1	5	6
GN.90713	DIN 908-ST-M12x1,5-AC	M 12 x 1.5	17	12.3	16	12	3	1.5	6	10
GN.90718	DIN 908-ST-M14x1,5-AC	M 14 x 1.5	19	14.3	18	12	3	1.5	6	16
GN.90723	DIN 908-ST-M16x1,5-AC	M 16 x 1.5	21	16.3	20	12	3	1.5	8	20
GN.90728	DIN 908-ST-M18x1,5-AC	M 18 x 1.5	23	18.3	22	12	4	1.5	8	29
GN.90733	DIN 908-ST-M20x1,5-AC	M 20 x 1.5	25	20.3	24	14	4	1.5	10	38
GN.90738	DIN 908-ST-M22x1,5-AC	M 22 x 1.5	27	22.3	27	14	4	1.5	10	45
GN.90743	DIN 908-ST-M24x1,5-AC	M 24 x 1.5	29	24.3	29	14	4	2	12	53
GN.90748	DIN 908-ST-M26x1,5-AC	M 26 x 1.5	31	26.3	31	16	4	2	12	68
GN.90753	DIN 908-ST-M27x2-AC	M 27 x 2	32	27.3	32	16	4	2	12	75
GN.90758	DIN 908-ST-M30x1,5-AC	M 30 x 1.5	36	30.3	36	16	4	2	17	84
GN.90763	DIN 908-ST-M33x2-AC	M 33 x 2	39	33.3	39	16	5	2	17	119
GN.90768	DIN 908-ST-M42x2-AC	M 42 x 2	49	42.3	49	16	5	2	22	187
GN.90773	DIN 908-ST-M48x2-AC	M 48 x 2	55	48.3	55	16	5	2	24	240
GN.90783	DIN 908-ST-G1/8-AC	G 1/8	14	10	13.5	8	3	1	5	7
GN.90788	DIN 908-ST-G1/4-AC	G 1/4	18	13.4	18	12	3	1.5	6	14
GN.90793	DIN 908-ST-G3/8-AC	G 3/8	22	17	21	12	3	1.5	8	22
GN.90798	DIN 908-ST-G1/2-AC	G 1/2	26	21.3	26	14	4	1.5	10	40
GN.90803	DIN 908-ST-G3/4-AC	G 3/4	32	26.7	32	16	4	2	12	74
GN.90808	DIN 908-ST-G1-AC	G 1	39	33.5	39	16	5	2	17	119
GN.90813	DIN 908-ST-G11/4-AC	G 1 1/4	49	42.2	49	16	5	2	22	170
GN.90818	DIN 908-ST-G11/2-AC	G 1 1/2	55	48.1	55	16	5	2	24	237

DIN 908-ST-AA

Codice	Descrizione	d1	d2 h14	d3	d4	l1 ±0.2	l2 +0.5	s	sw	
GN.90702	DIN 908-ST-M8x1-AA	M 8 x 1	12	8.3	11.5	8	3	1	4	4
GN.90707	DIN 908-ST-M10x1-AA	M 10 x 1	14	10.3	13.5	8	3	1	5	6
GN.90712	DIN 908-ST-M12x1,5-AA	M 12 x 1.5	17	12.3	16	12	3	1.5	6	10
GN.90717	DIN 908-ST-M14x1,5-AA	M 14 x 1.5	19	14.3	18	12	3	1.5	6	16
GN.90722	DIN 908-ST-M16x1,5-AA	M 16 x 1.5	21	16.3	20	12	3	1.5	8	20
GN.90727	DIN 908-ST-M18x1,5-AA	M 18 x 1.5	23	18.3	22	12	4	1.5	8	29
GN.90732	DIN 908-ST-M20x1,5-AA	M 20 x 1.5	25	20.3	24	14	4	1.5	10	38
GN.90737	DIN 908-ST-M22x1,5-AA	M 22 x 1.5	27	22.3	27	14	4	1.5	10	45
GN.90742	DIN 908-ST-M24x1,5-AA	M 24 x 1.5	29	24.3	29	14	4	2	12	53
GN.90747	DIN 908-ST-M26x1,5-AA	M 26 x 1.5	31	26.3	31	16	4	2	12	68
GN.90752	DIN 908-ST-M27x2-AA	M 27 x 2	32	27.3	32	16	4	2	12	75
GN.90757	DIN 908-ST-M30x1,5-AA	M 30 x 1.5	36	30.3	36	16	4	2	17	84
GN.90762	DIN 908-ST-M33x2-AA	M 33 x 2	39	33.3	39	16	5	2	17	119
GN.90767	DIN 908-ST-M42x2-AA	M 42 x 2	49	42.3	49	16	5	2	22	187
GN.90772	DIN 908-ST-M48x2-AA	M 48 x 2	55	48.3	55	16	5	2	24	240
GN.90782	DIN 908-ST-G1/8-AA	G 1/8	14	10	13.5	8	3	1	5	7
GN.90787	DIN 908-ST-G1/4-AA	G 1/4	18	13.4	18	12	3	1.5	6	14
GN.90792	DIN 908-ST-G3/8-AA	G 3/8	22	17	21	12	3	1.5	8	22
GN.90797	DIN 908-ST-G1/2-AA	G 1/2	26	21.3	26	14	4	1.5	10	40
GN.90802	DIN 908-ST-G3/4-AA	G 3/4	32	26.7	32	16	4	2	12	74
GN.90807	DIN 908-ST-G1-AA	G 1	39	33.5	39	16	5	2	17	119
GN.90812	DIN 908-ST-G11/4-AA	G 1 1/4	49	42.2	49	16	5	2	22	170
GN.90817	DIN 908-ST-G11/2-AA	G 1 1/2	55	48.1	55	16	5	2	24	237

DIN 908-ST-AN

Codice	Descrizione	d1	d2 h14	d3	d4	l1 ±0.2	l2 +0.5	s	sw	
GN.90894	DIN 908-ST-M8X1-AN	M 8 x 1	12	8.3	11.5	8	3	1	4	4
GN.90880	DIN 908-ST-M10X1-AN	M 10 x 1	14	10.3	13.5	8	3	1	5	6
GN.90881	DIN 908-ST-M12X1,5-AN	M 12 x 1.5	17	12.3	16	12	3	1.5	6	10
GN.90882	DIN 908-ST-M14X1,5-AN	M 14 x 1.5	19	14.3	18	12	3	1.5	6	16
GN.90883	DIN 908-ST-M16X1,5-AN	M 16 x 1.5	21	16.3	20	12	3	1.5	8	20
GN.90884	DIN 908-ST-M18X1,5-AN	M 18 x 1.5	23	18.3	22	12	4	1.5	8	29
GN.90885	DIN 908-ST-M20X1,5-AN	M 20 x 1.5	25	20.3	24	14	4	1.5	10	38
GN.90886	DIN 908-ST-M22X1,5-AN	M 22 x 1.5	27	22.3	27	14	4	1.5	10	45
GN.90887	DIN 908-ST-M24X1,5-AN	M 24 x 1.5	29	24.3	29	14	4	2	12	53
GN.90888	DIN 908-ST-M26X1,5-AN	M 26 x 1.5	31	26.3	31	16	4	2	12	68
GN.90889	DIN 908-ST-M27X2-AN	M 27 x 2	32	27.3	32	16	4	2	12	75
GN.90890	DIN 908-ST-M30X1,5-AN	M 30 x 1.5	36	30.3	36	16	4	2	17	84
GN.90891	DIN 908-ST-M33X2-AN	M 33 x 2	39	33.3	39	16	5	2	17	119
GN.90892	DIN 908-ST-M42X2-AN	M 42 x 2	49	42.3	49	16	5	2	22	187
GN.90893	DIN 908-ST-M48X2-AN	M 48 x 2	55	48.3	55	16	5	2	24	240
GN.90874	DIN 908-ST-G1/8-AN	G 1/8	14	10	13.5	8	3	1	5	7
GN.90873	DIN 908-ST-G1/4-AN	G 1/4	18	13.4	18	12	3	1.5	6	14
GN.90879	DIN 908-ST-G3/8-AN	G 3/8	22	17	21	12	3	1.5	8	22
GN.90872	DIN 908-ST-G1/2-AN	G 1/2	26	21.3	26	14	4	1.5	10	40
GN.90878	DIN 908-ST-G3/4-AN	G 3/4	32	26.7	32	16	4	2	12	74
GN.90877	DIN 908-ST-G1-AN	G 1	39	33.5	39	16	5	2	17	119
GN.90876	DIN 908-ST-G11/4-AN	G 1 1/4	49	42.2	49	16	5	2	22	170
GN.90875	DIN 908-ST-G11/2-AN	G 1 1/2	55	48.1	55	16	5	2	24	237

