

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIALE**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

**CALOTTINE COPRIVITI**

Tecnopolimero nei colori Ergostyle, finitura mat. Compresse nella fornitura, da montare a pressione, rimovibili con un cacciavite.

Disponibili anche come accessori venduti separatamente (vedi tabella ECA.).

Codice	Descrizione	Calottine per
29830-*	ECA.B0-*	EBP.110
29831-*	ECA.B1-*	EBP.140 EBP.145 EBP.150 EBP.180 EBP.200

\* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C17).

**ESECUZIONI STANDARD**

- **EBP.**: fori passanti per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.
- **EBP-B**: boccole ottone, fori ciechi filettati per montaggio posteriore.

**CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI**

Le maniglie EBP. per montaggio frontale possono essere montate contrapposte alle maniglie EBPB per montaggio posteriore (Fig.1).

**DATI TECNICI**

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione e resistenza all'urto: i valori F1, F2, L1 e L2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

**ACCESSORI A RICHIESTA**

Distanziali DS-EBP in tecnopolimero a base poliammidica (PA) per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.






Fig.1



**DS-EBP.**

Codice	Descrizione	d	D	H	h	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
260001	DS-EBP.110	6.5	22.5	18	53	1600	1500	8	3	7
260003	DS-EBP.140-145-150	8.5	26.5	19.5	58.5-60-61.5	2200	1800	10	4	9
260005	DS-EBP.180-200	9	29	20.5	64.5-70.5	2200	1500	12	5	11

