

ESECUZIONE STANDARD

Boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio INOX AISI 304.

CORPO ANTIVIBRANTE

Gomma silconica (MVQ) colore grigio RAL 7040 (C33) o blu RAL 5002 (C52), a norma FDA (U.S. Food and Drug Administration), con possibilità di impiego nell'industria alimentare e medicale.

- Durezza 55 Shore A ± 5 .
- Elevata resistenza all'invecchiamento.
- Resistenza alle alte temperature (fino a 200°C) e basse temperature (-50°C).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.

Gli elementi DVF.7 sono generalmente utilizzati come paraurti o fine corsa per l'assorbimento delle vibrazioni, e per prevenire:



- cattivo funzionamento e riduzione della durata della macchina stessa e/o di quelle vicine;
- rumore e quindi anche danni alla salute.

Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.

Vedi Dati tecnici e criteri per la scelta (a pag).

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Gomma silconica (MVQ) a norma FDA, durezze 40, 70 Shore A ± 5 .



DVF.7 - 20 - 17 - SST - M5 - 55
D L Stainless steel d Shore A

C33 C52
RAL7040 RAL5002

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	D	L	d	d1	h	Carico max. [N]	Deflessione max. [mm]	Rigidezza [N/mm]	⚖
432901	DVF.7-20-17-SST-M5-55-C33	20	17	M5	10	5	211	4.25	50	16
432902	DVF.7-20-17-SST-M6-55-C33	20	17	M6	10	6	211	4.25	50	14
432906	DVF.7-25-17-SST-M6-55-C33	25	17	M6	19	6	605	4.25	142	15
432951	DVF.7-25-20-SST-M6-55-C33	25	20	M6	16	7	420	5	84	14
432911	DVF.7-32-22-SST-M8-55-C33	32	22	M8	24	8	778	5.5	142	18
432953	DVF.7-32-26-SST-M8-55-C33	32	26	M8	21	9	550	6.5	84	23
432955	DVF.7-38-32-SST-M8-55-C33	38	32	M8	24	10	861	8	107	23
432956	DVF.7-38-32-SST-M10-55-C33	38	32	M10	24	10	861	8	107	23
432916	DVF.7-38-35-SST-M8-55-C33	38	35	M8	30	8	1455	8.75	166	23
432917	DVF.7-38-35-SST-M10-55-C33	38	35	M10	30	10	1455	8.75	166	70
432921	DVF.7-43-50-SST-M10-55-C33	43	50	M10	30	10	1420	12.5	114	98
432931	DVF.7-50-20-SST-M10-55-C33	50	20	M10	40	10	3010	5	602	75
432959	DVF.7-50-43-SST-M10-55-C33	50	43	M10	32	11	1396	10.75	130	88
432941	DVF.7-60-40-SST-M10-55-C33	60	40	M10	40	10	2990	10	299	125
432903	DVF.7-20-17-SST-M5-55-C52	20	17	M5	10	5	211	4.25	50	16
432904	DVF.7-20-17-SST-M6-55-C52	20	17	M6	10	6	211	4.25	50	14
432908	DVF.7-25-17-SST-M6-55-C52	25	17	M6	19	6	605	4.25	142	15
432952	DVF.7-25-20-SST-M6-55-C52	25	20	M6	16	7	420	5	84	14
432913	DVF.7-32-22-SST-M8-55-C52	32	22	M8	24	8	778	5.5	142	18
432954	DVF.7-32-26-SST-M8-55-C52	32	26	M8	21	9	550	6.5	84	25
432957	DVF.7-38-32-SST-M8-55-C52	38	32	M8	24	10	861	8	107	42
432958	DVF.7-38-32-SST-M10-55-C52	38	32	M10	24	10	861	8	107	42
432918	DVF.7-38-35-SST-M8-55-C52	38	35	M8	30	8	1455	8.75	166	74
432919	DVF.7-38-35-SST-M10-55-C52	38	35	M10	30	10	1455	8.75	166	70
432926	DVF.7-43-50-SST-M10-55-C52	43	50	M10	30	10	1420	12.5	114	98
432936	DVF.7-50-20-SST-M10-55-C52	50	20	M10	40	10	3010	5	602	75
432960	DVF.7-50-43-SST-M10-55-C52	50	43	M10	32	11	1396	10.75	130	83
432946	DVF.7-60-40-SST-M10-55-C52	60	40	M10	40	10	2990	10	299	125