



MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.



CALOTTINA COPRIBOCOLA

Tecnopolimero a base acetilica (POM), colore nero, finitura mat, montaggio a pressione.



ESECUZIONE STANDARD

Boccola acciaio brunito, foro H9 con cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9 (vedi pag. A-15).

Impugnatura girevole IEL+x SOFT (vedi pag. 544) in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch", colore nero, finitura mat, non smontabile.



PISTONCINO A MOLLA DI BLOCCO

Pistoncino di blocco a molla in acciaio brunito con manopola in tecnopolimero base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Puntale in acciaio brunito.

Nella posizione di blocco (manovella bloccata) il pistoncino a molla esce per 10 mm e si innesta in uno degli appositi fori predisposti sulla parete della struttura (fig.1).

Nella posizione di manovra (manovella libera di ruotare) il pistoncino a molla viene sollevato e ruotato di 90° affinché rimanga in posizione sollevata (fig.2).




ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Esecuzione con sistema di blocco e serratura, vedi disegno.

La manovella EIK. può anche essere fornita in altri colori o personalizzata con marchi, logo o grafiche speciali (tampografia).



Esecuzione con sistema di blocco e serratura



ERGOSTYLE® ELESA Original design

Fig.1
Pistoncino in posizione di blocco






Fig.2
Pistoncino in posizione di manovra (sollevare il pistoncino e ruotarlo di 90°)



Codice	Descrizione	R	dH9	t+0.1	bP9	L	D	d1	d2	d3	d4	d5	l	l1	h	h1	H	H1	C# [Nm]	L# [J]	Δ
208411-C1	EIK.210+IEL A-20-C1	210	20	22.8	6	290	115	35	33	50	109	48	31	1.5	15	14	47	68	180	14	425

Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio applicabile (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.