

MATERIALE

Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD





- **GN 134-B-B**: per tubi tondi.
 - **GN 134-B-V**: per tubi tondi e quadri.
 - **GN 134-V-V**: per tubi quadri.
- Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
 - **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 134 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).

All'interno della stessa dimensione nominale il morsetto di collegamento può essere fornito con i fori d_1 e d_2 , fori quadri s_1 e s_2 oppure con combinazione di fori tondi e quadri.


La vite di bloccaggio d_3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).




GN 134-B-B

Codice	Descrizione	d1 - d2	k	l1	l2	m	d3 Kit di serraggio	⚖️
GN.43811	GN 134-B20-B20-50-2-BL	B20-B20	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	357
GN.43851	GN 134-B25-B25-50-2-BL	B25-B25	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	326
GN.43891	GN 134-B30-B30-50-2-BL	B30-B30	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	310
GN.43911	GN 134-B30-B30-60-2-BL	B30-B30	60	109	79	50	GN 911-M8-55	698
GN.43971	GN 134-B32-B32-60-2-BL	B32-B32	60	109	79	50	GN 911-M8-55	686
GN.43991	GN 134-B35-B35-60-2-BL	B35-B35	60	109	79	50	GN 911-M8-55	666
GN.44031	GN 134-B40-B40-60-2-BL	B40-B40	60	109	79	50	GN 911-M8-55	614
GN.44051	GN 134-B40-B40-76-2-BL	B40-B40	76	125	98	55	GN 911-M10-63	975
GN.44111	GN 134-B42-B42-76-2-BL	B42-B42	76	125	98	55	GN 911-M10-63	947
GN.44131	GN 134-B45-B45-76-2-BL	B45-B45	76	125	98	55	GN 911-M10-63	930
GN.44171	GN 134-B48-B48-76-2-BL	B48-B48	76	125	98	55	GN 911-M10-63	914
GN.44191	GN 134-B50-B50-76-2-BL	B50-B50	76	125	98	55	GN 911-M10-63	885
GN.43816	GN 134-B20-B20-50-2-SW	B20-B20	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	357
GN.43856	GN 134-B25-B25-50-2-SW	B25-B25	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	326
GN.43896	GN 134-B30-B30-50-2-SW	B30-B30	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	310
GN.43916	GN 134-B30-B30-60-2-SW	B30-B30	60	109	79	50	GN 911-M8-55	698
GN.43976	GN 134-B32-B32-60-2-SW	B32-B32	60	109	79	50	GN 911-M8-55	686
GN.43996	GN 134-B35-B35-60-2-SW	B35-B35	60	109	79	50	GN 911-M8-55	666
GN.44036	GN 134-B40-B40-60-2-SW	B40-B40	60	109	79	50	GN 911-M8-55	614
GN.44056	GN 134-B40-B40-76-2-SW	B40-B40	76	125	98	55	GN 911-M10-63	975
GN.44116	GN 134-B42-B42-76-2-SW	B42-B42	76	125	98	55	GN 911-M10-63	947
GN.44136	GN 134-B45-B45-76-2-SW	B45-B45	76	125	98	55	GN 911-M10-63	930
GN.44176	GN 134-B48-B48-76-2-SW	B48-B48	76	125	98	55	GN 911-M10-63	914
GN.44196	GN 134-B50-B50-76-2-SW	B50-B50	76	125	98	55	GN 911-M10-63	885

GN 134-B-V

Codice	Descrizione	d1 - s2	d3	k	l1	l2	m	d3 Kit di serraggio	
GN.43831	GN 134-B20-V20-50-2-BL	B20-V20	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	351
GN.43871	GN 134-B25-V25-50-2-BL	B25-V25	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	331
GN.43931	GN 134-B30-V30-50-2-BL	B30-V30	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	300
GN.43951	GN 134-B30-V30-60-2-BL	B30-V30	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	682
GN.44011	GN 134-B35-V35-60-2-BL	B35-V35	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	644
GN.44071	GN 134-B40-V40-60-2-BL	B40-V40	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	630
GN.44091	GN 134-B40-V40-76-2-BL	B40-V40	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	900
GN.44151	GN 134-B45-V45-76-2-BL	B45-V45	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	836
GN.44211	GN 134-B50-V50-76-2-BL	B50-V50	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	773
GN.43836	GN 134-B20-V20-50-2-SW	B20-V20	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	351
GN.43876	GN 134-B25-V25-50-2-SW	B25-V25	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	331
GN.43936	GN 134-B30-V30-50-2-SW	B30-V30	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	300
GN.43956	GN 134-B30-V30-60-2-SW	B30-V30	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	682
GN.44016	GN 134-B35-V35-60-2-SW	B35-V35	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	644
GN.44076	GN 134-B40-V40-60-2-SW	B40-V40	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	630
GN.44096	GN 134-B40-V40-76-2-SW	B40-V40	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	900
GN.44156	GN 134-B45-V45-76-2-SW	B45-V45	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	836
GN.44216	GN 134-B50-V50-76-2-SW	B50-V50	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	773

GN 134-V-V

Codice	Descrizione	s1 - s2	d3	k	l1	l2	m	d3 Kit di serraggio	
GN.44231	GN 134-V20-V20-50-2-BL	V20-V20	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	350
GN.44251	GN 134-V25-V25-50-2-BL	V25-V25	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	325
GN.44271	GN 134-V30-V30-50-2-BL	V30-V30	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	250
GN.44291	GN 134-V30-V30-60-2-BL	V30-V30	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	660
GN.44311	GN 134-V35-V35-60-2-BL	V35-V35	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	620
GN.44331	GN 134-V40-V40-60-2-BL	V40-V40	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	560
GN.44351	GN 134-V40-V40-76-2-BL	V40-V40	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	995
GN.44371	GN 134-V45-V45-76-2-BL	V45-V45	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	880
GN.44391	GN 134-V50-V50-76-2-BL	V50-V50	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	825
GN.44236	GN 134-V20-V20-50-2-SW	V20-V20	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	350
GN.44256	GN 134-V25-V25-50-2-SW	V25-V25	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	325
GN.44276	GN 134-V30-V30-50-2-SW	V30-V30	M8	50	79.5	68	33.5	GN 911-M8-35	250
GN.44296	GN 134-V30-V30-60-2-SW	V30-V30	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	660
GN.44316	GN 134-V35-V35-60-2-SW	V35-V35	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	620
GN.44336	GN 134-V40-V40-60-2-SW	V40-V40	M8	60	109	79	50	GN 911-M8-55	560
GN.44356	GN 134-V40-V40-76-2-SW	V40-V40	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	995
GN.44376	GN 134-V45-V45-76-2-SW	V45-V45	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	880
GN.44396	GN 134-V50-V50-76-2-SW	V50-V50	M10	76	125	98	55	GN 911-M10-63	825

