

**SPECIFICHE**

N° identificativo

N. 1: senza rondella supplementare

Acciaio INOX AISI 316L

- Finitura matte ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- Finitura lucidata a specchio ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Guarnizione di tenuta

- H-NBR **H**Resistente a temperature da $-25^{\circ}C$ a $+150^{\circ}C$ - EPDM **E**Resistente a temperature da $-40^{\circ}C$ a $+120^{\circ}C$

- Blu

- Durezza 85 ± 5 Shore A

- conformi FDA

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le viti imperdibili GN 1582 con testa a basso profilo sono certificate secondo le linee guida EHEDG e quindi ideali per l'uso in aree dove è richiesto un alto grado di igienicità. Il perno incassato d4 impedisce che possano sfilarsi. Pertanto la modalità di montaggio rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.


Quando la si utilizza, invece di un tipico foro filettato e liscio, è necessario predisporre dei fori filettati d1 su ciascuno dei due elementi da montare. Inoltre, dovrà essere praticato un foro d5 su uno o entrambi i lati. A seconda della lunghezza di serraggio richiesta a1 ... a3 del componente da fissare, ci sono diverse opzioni di montaggio. In alternativa è possibile usare una rondella supplementare montata sul codolo sottile d4.


ACCESSORIO

Guarnizioni GN 7600

A RICHIESTA

- Viti con rondella supplementare (N° identificativo 2)

**Tipi di montaggio**



GN 1582-MT-H

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	
GN.47803	GN 1582-M5-20-MT-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47813	GN 1582-M5-25-MT-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47823	GN 1582-M6-25-MT-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47833	GN 1582-M6-30-MT-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47843	GN 1582-M8-30-MT-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47853	GN 1582-M8-40-MT-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47863	GN 1582-M10-40-MT-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47873	GN 1582-M10-50-MT-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39

GN 1582-PL-H

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	
GN.47807	GN 1582-M5-20-PL-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47817	GN 1582-M5-25-PL-H-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47827	GN 1582-M6-25-PL-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47837	GN 1582-M6-30-PL-H-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47847	GN 1582-M8-30-PL-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47857	GN 1582-M8-40-PL-H-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47867	GN 1582-M10-40-PL-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47877	GN 1582-M10-50-PL-H-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39

GN 1582-MT-E

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	
GN.47801	GN 1582-M5-20-MT-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47811	GN 1582-M5-25-MT-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47821	GN 1582-M6-25-MT-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47831	GN 1582-M6-30-MT-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47841	GN 1582-M8-30-MT-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47851	GN 1582-M8-40-MT-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47861	GN 1582-M10-40-MT-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47871	GN 1582-M10-50-MT-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39

GN 1582-PL-E

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	a1	a2	a3	l1	l2	l3	k	sw	
GN.47805	GN 1582-M5-20-PL-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	2.5-6	6-10.5	10.5-14	20	6	2.5	7	8	5
GN.47815	GN 1582-M5-25-PL-E-1	M 5	11	11.8	4	5.5	6-11	11-14	14-19	25	6	2.5	7	8	6
GN.47825	GN 1582-M6-25-PL-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	3-7	7-13	13-17	25	8	3	7.5	10	9
GN.47835	GN 1582-M6-30-PL-E-1	M 6	13	13.8	4.8	6.5	7-12	12-17	17-22	30	8	3	7.5	10	10
GN.47845	GN 1582-M8-30-PL-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	4-8	8-16	16-20	30	10	4	8.5	13	18
GN.47855	GN 1582-M8-40-PL-E-1	M 8	16	16.8	6.5	8.5	8-18	18-25	25-30	40	10	4	8.5	13	21
GN.47865	GN 1582-M10-40-PL-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	5-14	14-19	19-28	40	12	5	9.5	16	34
GN.47875	GN 1582-M10-50-PL-E-1	M 10	19	19.8	8.2	10.5	14-24	24-28	28-38	50	12	5	9.5	16	39