

MATERIALE




Alluminio, finitura mat.
Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 166-B**: per tubi tondi.
 - **GN 166-V**: per tubi quadri.
- Suffissi per finitura superficiale:
- **BL**: colore naturale.
 - **SW**: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 165 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990 (vedi pag. 1368).
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911 (vedi pag. 1372).



GN 166-B

Codice	Descrizione	d1 Foro	d2	d3	k	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	d3 Kit di serraggio	Δ
GN.49611	GN 166-B20-2-BL	20	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	297
GN.49631	GN 166-B25-2-BL	25	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	291
GN.49651	GN 166-B30-2-BL	30	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	286
GN.49671	GN 166-B40-2-BL	40	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	870
GN.49691	GN 166-B42-2-BL	42	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	850
GN.49711	GN 166-B45-2-BL	45	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	840
GN.49731	GN 166-B48-2-BL	48	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	830
GN.49751	GN 166-B50-2-BL	50	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	815
GN.49616	GN 166-B20-2-SW	20	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	297
GN.49636	GN 166-B25-2-SW	25	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	291
GN.49656	GN 166-B30-2-SW	30	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	286
GN.49676	GN 166-B40-2-SW	40	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	870
GN.49696	GN 166-B42-2-SW	42	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	850
GN.49716	GN 166-B45-2-SW	45	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	840
GN.49736	GN 166-B48-2-SW	48	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	830
GN.49756	GN 166-B50-2-SW	50	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	815

GN 166-V

Codice	Descrizione	s Foro quadro	d2	d3	k	l1	l2	l3	l4	t	x1	x2	y1	y2	y3	d3 Kit di serraggio	Δ
GN.49811	GN 166-V20-2-BL	20x20	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	290
GN.49831	GN 166-V25-2-BL	25x25	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	250
GN.49851	GN 166-V30-2-BL	30x30	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	190
GN.49871	GN 166-V40-2-BL	40x40	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	900
GN.49891	GN 166-V45-2-BL	45x45	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	815
GN.49911	GN 166-V50-2-BL	50x50	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	776
GN.49816	GN 166-V20-2-SW	20x20	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	290
GN.49836	GN 166-V25-2-SW	25x25	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	250
GN.49856	GN 166-V30-2-SW	30x30	7	M8	58	69	46	96	23	7	75	60	72	35	30	GN 911-M8-40	190
GN.49876	GN 166-V40-2-SW	40x40	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	900
GN.49896	GN 166-V45-2-SW	45x45	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	815
GN.49916	GN 166-V50-2-SW	50x50	11	M10	91	98	70	145	35	14	115	90	108	50	45	GN 911-M10-63	776