

MATERIALE

Acciaio zincato, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²).

MAGNETE


Neodimio, ferro, boro (NdFeB), per temperature fino a 80°C.
Vedi Criteri di scelta (a pag. 1052).

CONTRODADO

Acciaio zincato, classe 04 (resistenza a trazione 400 N/mm²).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le viti di regolazione con magnete GN 251.6 sono dei sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate. Vengono generalmente utilizzati per il fissaggio di parti in lavorazione. Il controdado può essere impiegato per fissaggio di sicurezza della vite dopo il posizionamento.



Codice	Descrizione	d1	d2	l1	k1-1	k2	l2 max	e	s	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
GN.34225	GN 251.6-M6-12-ND	M6	10	12	4	3.2	3	11	10	25	5
GN.34226	GN 251.6-M6-16-ND	M6	10	16	4	3.2	3	11	10	25	6
GN.34227	GN 251.6-M6-20-ND	M6	10	20	4	3.2	3	11	10	25	7
GN.34228	GN 251.6-M6-25-ND	M6	10	25	4	3.2	3	11	10	25	8
GN.34229	GN 251.6-M6-30-ND	M6	10	30	4	3.2	3	11	10	25	9
GN.34230	GN 251.6-M8-16-ND	M8	13	16	5.3	4	3.7	14.4	13	50	13
GN.34231	GN 251.6-M8-20-ND	M8	13	20	5.3	4	3.7	14.4	13	50	14
GN.34232	GN 251.6-M8-25-ND	M8	13	25	5.3	4	3.7	14.4	13	50	16
GN.34233	GN 251.6-M8-30-ND	M8	13	30	5.3	4	3.7	14.4	13	50	17
GN.34234	GN 251.6-M8-40-ND	M8	13	40	5.3	4	3.7	14.4	13	50	21
GN.34235	GN 251.6-M10-20-ND	M10	17	20	6.4	5	4.5	17.8	17	75	26
GN.34236	GN 251.6-M10-25-ND	M10	17	25	6.4	5	4.5	17.8	17	75	30
GN.34237	GN 251.6-M10-30-ND	M10	17	30	6.4	5	4.5	17.8	17	75	37
GN.34238	GN 251.6-M10-40-ND	M10	17	40	6.4	5	4.5	17.8	17	75	39
GN.34239	GN 251.6-M10-50-ND	M10	17	50	6.4	5	4.5	17.8	17	75	42
GN.34240	GN 251.6-M12-25-ND	M12	19	25	7.5	6	5.2	20	19	110	44
GN.34241	GN 251.6-M12-30-ND	M12	19	30	7.5	6	5.2	20	19	110	48
GN.34242	GN 251.6-M12-40-ND	M12	19	40	7.5	6	5.2	20	19	110	55
GN.34243	GN 251.6-M12-50-ND	M12	19	50	7.5	6	5.2	20	19	110	62
GN.34244	GN 251.6-M12-60-ND	M12	19	60	7.5	6	5.2	20	19	110	84
GN.34245	GN 251.6-M16-30-ND	M16	24	30	10	8	6	26.8	24	145	93
GN.34246	GN 251.6-M16-40-ND	M16	24	40	10	8	6	26.8	24	145	104
GN.34247	GN 251.6-M16-50-ND	M16	24	50	10	8	6	26.8	24	145	118
GN.34248	GN 251.6-M16-60-ND	M16	24	60	10	8	6	26.8	24	145	131
GN.34249	GN 251.6-M16-80-ND	M16	24	80	10	8	6	26.8	24	145	157

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche su campioni di laboratorio.