

CORPO LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, cromato, finitura semilucida.

PULSANTE DI RIPRESA

Tecnopolimero nero, finitura lucida.

ESECUZIONE STANDARD

Elemento di serraggio con perno di ritegno in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avviamento iniziale. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302. Boccola ottone, foro cieco filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro. Nei confronti dei vari tipi di maniglia a ripresa, con vite di ritegno in metallo, questa soluzione offre:
- eliminazione di parti visibili in acciaio soggette ad arrugginimento
- disinnesto della leva più confortevole.

RESISTENZA AGGRESSIONE CHIMICA

La superficie cromata è resistente all'usura, allo strofinamento e agli urti. Inoltre, durante test di laboratorio eseguiti a temperatura ambiente (23°C), la superficie della maniglia a ripresa non ha subito alterazioni in presenza di: acqua di mare, detersivi, acetone, alcol etilico, acido formico, soluzioni di cloro.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA


Boccole con altre filettature.

ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



ERX-CR

Codice	Descrizione	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	N. denti	
152301	ERX.44-CR-B-M6	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
152311	ERX.63-CR-B-M8	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	26
152321	ERX.78-CR-B-M10	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	52
152341	ERX.95-CR-B-M12	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	72