Maniglie a ripresa

con moltiplicatore di coppia, lega di zinco e acciaio INOX



CORPO LEVA

Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con resina epossidica
- Nero, RAL 9005, finitura mat **SW**
- Nero, RAL 9005, finitura satinata **SZ**
- Arancione, RAL 2004, finitura mat **OS**
- Rosso, RAL 3000, finitura mat **RS**
- Argento, RAL 9006, finitura mat **SR**
- Cromato **CR**

BUSSOLA A SFERE

Acciaio INOX AISI 630 contenente una corona di sfere per aumentare l'efficacia della coppia di serraggio.

VITE DI RITEGNO

Acciaio INOX AISI 304Cu

MOLLA DI RICHIAMO

Acciaio INOX AISI 301

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 300.7 (d1)**: elemento di serraggio con foro filettato in acciaio INOX AISI 420
- **GN 300.7 (d1-l2)**: elemento di serraggio con vite filettata in acciaio INOX AISI 303

CARATTERISTICHE


Le maniglie a ripresa GN 300.7 consentono di applicare una più elevata forza di serraggio.
L'elemento di serraggio non appoggia direttamente sul piano da bloccare. Il serraggio avviene tramite una bussola di appoggio a base larga contenente una corona di sfere che non ruota sul piano. La bussola riduce al minimo gli attriti tra la parte che ruota con la leva durante l'operazione di serraggio e la bussola di appoggio, che rimane ferma.

ISTRUZIONI D'USO

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.

elesa 9/2026

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.




* Completare con l'indice del colore es.: {GN 300.7-63-M6-SW}

SW	SZ	OS	RS	SR	CR
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	CR

INOX STAINLESS STEEL

GN 300.7 (d1)

Codice {SW}	Codice {SZ}	Codice {OS}	Codice {RS}	Codice {SR}	Codice {CR}	Descrizione	d_1	d_3	d_4	h_1	l_1	h_3	h_4	t_{min}	⚖
GN.54675	GN.54676	GN.54672	GN.54673	GN.54674	GN.54671	GN 300.7-63-M6-*	M6	24	17.5	34.5	63	48.5	4	12.5	151
GN.54685	GN.54686	GN.54682	GN.54683	GN.54684	GN.54681	GN 300.7-78-M8-*	M8	25	21	39.5	78	58.5	4	14	219
GN.54695	GN.54696	GN.54692	GN.54693	GN.54694	GN.54691	GN 300.7-92-M10-*	M10	30	24	46.5	92	68.5	4	18	151
GN.54705	GN.54706	GN.54702	GN.54703	GN.54704	GN.54701	GN 300.7-108-M12-*	M12	35	30	56.5	108	82	5	26.5	107



* Completare con l'indice del colore es.: {GN 300.7-63-M6-20-SW}

SW	SZ	OS	RS	SR	CR
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	CR

INOX STAINLESS STEEL

GN 300.7 (d1 - l2)

Codice {SW}	Codice {SZ}	Codice {OS}	Codice {RS}	Codice {SR}	Codice {CR}	Descrizione	d_1	d_3	d_4	h_1	l_1	h_3	h_4	l_2	⚖
GN.54715	GN.54716	GN.54712	GN.54713	GN.54714	GN.54711	GN 300.7-63-M6-20-*	M6	24	17.5	34.5	63	48.5	4	20	165
GN.54721	GN.54722	GN.54718	GN.54719	GN.54720	GN.54717	GN 300.7-63-M6-27-*	M6	24	17.5	34.5	63	48.5	4	27	151
GN.54735	GN.54736	GN.54732	GN.54733	GN.54734	GN.54731	GN 300.7-78-M8-21-*	M8	25	21	39.5	78	58.5	4	21	449
GN.54741	GN.54742	GN.54738	GN.54739	GN.54740	GN.54737	GN 300.7-78-M8-36-*	M8	25	21	39.5	78	58.5	4	36	171
GN.54755	GN.54756	GN.54752	GN.54753	GN.54754	GN.54751	GN 300.7-92-M10-29-*	M10	30	24	46.5	92	68.5	4	29	99
GN.54761	GN.54762	GN.54758	GN.54759	GN.54760	GN.54757	GN 300.7-92-M10-47-*	M10	30	24	46.5	92	68.5	4	47	165
GN.54775	GN.54776	GN.54772	GN.54773	GN.54774	GN.54771	GN 300.7-108-M12-34-*	M12	35	30	56.5	108	82	5	34	436
GN.54781	GN.54782	GN.54778	GN.54779	GN.54780	GN.54777	GN 300.7-108-M12-50-*	M12	35	30	56.5	108	82	5	50	219
GN.54787	GN.54788	GN.54784	GN.54785	GN.54786	GN.54783	GN 300.7-108-M12-65-*	M12	35	30	56.5	108	82	5	65	449

Ganter Norm®

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

9/2026

elesa®