



## SUPPORTI LATERALI

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat.



## CALOTTE DI CHIUSURA

- ECA.T: tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Elecolors, finitura lucida, montate a pressione. Compresse nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.



Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).



## SISTEMA DI FISSAGGIO ANTIROTAZIONE TUBO

Speciale sistema di fissaggio ad espansione dei supporti laterali al tubo per evitare la rotazione.



## ESECUZIONI STANDARD

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.



- **ETH-EP**: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi ed agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo. Supporti laterali colore grigio-nero.



- **ETH-AN**: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale. Supporti laterali colore grigio-nero.



Coppia di serraggio consigliata:



- montaggio posteriore con fori lisci: 8 [Nm]

- montaggio frontale con fori lisci o filettati: 15 [Nm].



## ERGONOMIA E DESIGN

Le dimensioni del tubo consentono una presa molto confortevole e al tempo stesso efficace; il sistema di fissaggio antirotazione del tubo ai supporti laterali permette una presa ferma e sicura durante la manovra.



## DATI TECNICI

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.



## ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Lunghezze diverse.



## ACCESSORI A RICHIESTA

- DS-ETH: distanziali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio.



- ECA.T: calotte di chiusura in tecnopolimero a base poliammidica (PA) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).



ERGOSTYLE® ELESa Original design red dot design award




| C1      | C2      | C3      | C4      | C5      | C6      | C17     |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RAL7021 | RAL2004 | RAL7035 | RAL1021 | RAL5024 | RAL3000 | RAL6017 |

## ECA.T


| Codice  | Descrizione | Calotta per |
|---------|-------------|-------------|
| 29871-* | ECA.T1-*    | ETH.28      |
| 29872-* | ECA.T2-*    | ETH.35      |

\* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C17).

DS-ETH



| Codice | Descrizione  | d2 | h    | h2    | h4   | Per maniglia | ⚖  |
|--------|--------------|----|------|-------|------|--------------|----|
| 15251  | DS-ETH.35-16 | 4  | 16   | 101.5 | 12.5 | ETH.35       | 24 |
| 15253  | DS-ETH.35-32 | 4  | 32.5 | 118   | 15   | ETH.35       | 45 |



ETH-EP

| Codice   | Descrizione      | d3   | fz1  | L    | d    | h  | h1   | h2 | h4 | l1  | l3   | d2 | C  | x  | F2 [N]* | F2 [N]# |     |
|----------|------------------|------|------|------|------|----|------|----|----|-----|------|----|----|----|---------|---------|-----|
| 262151-* | ETH.28-300-EP-*  | 27.5 | 300  | 339  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 2400    | 2800    | 235 |
| 262155-* | ETH.28-400-EP-*  | 27.5 | 400  | 439  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 2000    | 2300    | 268 |
| 262161-* | ETH.28-500-EP-*  | 27.5 | 500  | 539  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 1800    | 2000    | 301 |
| 262165-* | ETH.28-600-EP-*  | 27.5 | 600  | 639  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 1200    | 1500    | 335 |
| 262171-* | ETH.28-700-EP-*  | 27.5 | 700  | 739  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 900     | 1200    | 368 |
| 262211-* | ETH.35-300-EP-*  | 34.5 | 300  | 357  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 3000    | 3100    | 397 |
| 262215-* | ETH.35-400-EP-*  | 34.5 | 400  | 457  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 2700    | 2800    | 456 |
| 262221-* | ETH.35-500-EP-*  | 34.5 | 500  | 557  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 2500    | 2600    | 515 |
| 262225-* | ETH.35-600-EP-*  | 34.5 | 600  | 657  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 1900    | 2100    | 574 |
| 262231-* | ETH.35-700-EP-*  | 34.5 | 700  | 757  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 1900    | 2100    | 633 |
| 262246-* | ETH.35-1000-EP-* | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 1200    | 1400    | 810 |

ETH-AN

| Codice   | Descrizione      | d3   | fz1  | L    | d    | h  | h1   | h2 | h4 | l1  | l3   | d2 | C  | x  | F2 [N]* | F2 [N]# |     |
|----------|------------------|------|------|------|------|----|------|----|----|-----|------|----|----|----|---------|---------|-----|
| 262153-* | ETH.28-300-AN-*  | 27.5 | 300  | 339  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 248 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 2400    | 2800    | 235 |
| 262157-* | ETH.28-400-AN-*  | 27.5 | 400  | 439  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 348 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 2000    | 2300    | 268 |
| 262163-* | ETH.28-500-AN-*  | 27.5 | 500  | 539  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 448 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 1800    | 2000    | 301 |
| 262167-* | ETH.28-600-AN-*  | 27.5 | 600  | 639  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 548 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 1200    | 1500    | 335 |
| 262173-* | ETH.28-700-AN-*  | 27.5 | 700  | 739  | 10.5 | 68 | 54   | 20 | 15 | 648 | 20.3 | 4  | 28 | 86 | 900     | 1200    | 368 |
| 262213-* | ETH.35-300-AN-*  | 34.5 | 300  | 357  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 251 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 3000    | 3100    | 397 |
| 262217-* | ETH.35-400-AN-*  | 34.5 | 400  | 457  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 351 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 2700    | 2800    | 456 |
| 262223-* | ETH.35-500-AN-*  | 34.5 | 500  | 557  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 451 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 2500    | 2600    | 515 |
| 262227-* | ETH.35-600-AN-*  | 34.5 | 600  | 657  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 551 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 1900    | 2100    | 574 |
| 262233-* | ETH.35-700-AN-*  | 34.5 | 700  | 757  | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 651 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 1900    | 2100    | 633 |
| 262248-* | ETH.35-1000-AN-* | 34.5 | 1000 | 1057 | 10.5 | 85 | 67.5 | 28 | 15 | 951 | 18.5 | 4  | 35 | 91 | 1200    | 1400    | 810 |

\* Carico massimo di esercizio  
# Carico di rottura