



MATERIALE

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

CALOTTINA COPRIBOCCOLA

- ECB.I: tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione. Compresa nella fornitura. Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

ESECUZIONI STANDARD

Boccola in acciaio brunito, foro alesato H7.

- **ETW.375+IEL**: con impugnatura girevole IEL+x SOFT (vedi pag. 377) in tecnopolimero rivestito di elastomero termoplastico (TPE) "Soft touch".

- **ETW.375+IR**: con impugnatura ribaltabile IR.620 (vedi pag. 414) in tecnopolimero.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Boccole con foro e cava per linguetta secondo DIN 6885/1 tolleranza P9 (vedi pag. A-16).

Per l'ordinazione del volante con cava per linguetta aggiungere l'indice -K dopo il codice e la descrizione (es. 205291-K- ETW.375+IEL A-20-K).

Per quantitativi sufficienti: esecuzioni con sistema di blocco (brev. Elea), (vedi pag. 128).

ACCESSORI A RICHIESTA

- GN 184: rondella di ritegno assiale in acciaio brunito (vedi pag. 897).

- ECB.I: calottina copriboccola in tecnopolimero a base poliestere (PBT) nei colori Elecolors, finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).




ERGOSTYLE® ELESA Original design

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ECB.I

Codice	Descrizione	Calottina copriboccola per
29451-*	ECB.I3-*	ETW.375

* Completare con l'indice del colore (C1, ..., C6).



* Completare con l'indice del colore es.: 205291-C2 ETW.375+IEL A-20-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000

ETW.375+IEL

Codice	Descrizione	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
205291-*	ETW.375+IEL A-20-*	375	20	86	38	35	33	80	70	38	14	65	160	380	55	1260

ETW.375+IR

Codice	Descrizione	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖
205491-*	ETW.375+IR A-20-*	375	20	86	38	35	33	80	70	38	14	90	160	380	55	1350

Per le modalità di esecuzione delle prove di coppia massima di serraggio (C) e resistenza all'urto (L) vedi Dati Tecnici a pag. A-3.