

ESECUZIONI STANDARD

Acciaio zincato:

- **GN 360-A-ST**: senza controdatto.
- **GN 360-B-ST**: con controdatto.

Acciaio INOX AISI 304:

- **GN 360-A-NI**: senza controdatto.
- **GN 360-B-NI**: con controdatto.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le bussole GN 360 vengono utilizzate per il livellamento e la compensazione di pendenze nella posa di macchine.

La filettatura passante d_2 può anche essere utilizzata per il fissaggio della parte inferiore della bussola.

La filettatura a passo fine d_3 consente una regolazione di precisione della bussola e la sua eventuale regolazione mediante l'utilizzo di una chiave.

Un anello elastico limita la massima corsa della regolazione.

Per le dimensioni GN 360-40/52/65: $d_1 = d_4$


Per le dimensioni GN 360-79/99/119: $d_4 < d_1$

ACCESSORI A RICHIESTA


Chiave di regolazione DIN 1810.




Esempi di applicazione



GN 360-A-ST



GN 360-B-ST




GN 360-A-ST

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	Carico statico [kN]	△
GN.18503	GN 360-40-M10-69-A-ST	40	M10	M28 x 1.5	40	69	53	16	100	389
GN.18511	GN 360-40-M10-86-A-ST	40	M10	M28 x 1.5	40	86	62	24	100	454
GN.18527	GN 360-52-M12-80-A-ST	52	M12	M36 x 1.5	52	80	61	19	125	808
GN.18519	GN 360-52-M12-103-A-ST	52	M12	M36 x 1.5	52	103	73	30	125	965
GN.18535	GN 360-65-M16-112-A-ST	65	M16	M45 x 1.5	65	112	82	30	225	1600
GN.18543	GN 360-65-M16-148-A-ST	65	M16	M45 x 1.5	65	148	100	48	225	2024
GN.18551	GN 360-79-M10-69-A-ST	79	M10	M28 x 1.5	40	69	53	16	100	725
GN.18559	GN 360-79-M10-86-A-ST	79	M10	M28 x 1.5	40	86	62	24	100	789
GN.18575	GN 360-99-M12-80-A-ST	99	M12	M36 x 1.5	52	80	61	19	125	1414
GN.18567	GN 360-99-M12-103-A-ST	99	M12	M36 x 1.5	52	103	73	30	125	1575
GN.18583	GN 360-119-M16-112-A-ST	119	M16	M45 x 1.5	65	112	82	30	225	2805
GN.18591	GN 360-119-M16-148-A-ST	119	M16	M45 x 1.5	65	148	100	48	225	3205

GN 360-B-ST

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	Carico statico [kN]	△
GN.18507	GN 360-40-M10-69-B-ST	40	M10	M28 x 1.5	40	69	59	10	100	415
GN.18515	GN 360-40-M10-86-B-ST	40	M10	M28 x 1.5	40	86	68	18	100	479
GN.18531	GN 360-52-M12-80-B-ST	52	M12	M36 x 1.5	52	80	69	11	125	860
GN.18523	GN 360-52-M12-103-B-ST	52	M12	M36 x 1.5	52	103	80	23	125	1017
GN.18539	GN 360-65-M16-112-B-ST	65	M16	M45 x 1.5	65	112	90	22	225	1500
GN.18547	GN 360-65-M16-148-B-ST	65	M16	M45 x 1.5	65	148	108	40	225	2121
GN.18555	GN 360-79-M10-69-B-ST	79	M10	M28 x 1.5	40	69	59	10	100	750
GN.18563	GN 360-79-M10-86-B-ST	79	M10	M28 x 1.5	40	86	68	18	100	814
GN.18579	GN 360-99-M12-80-B-ST	99	M12	M36 x 1.5	52	80	69	11	125	1465
GN.18571	GN 360-99-M12-103-B-ST	99	M12	M36 x 1.5	52	103	80	23	125	1620
GN.18587	GN 360-119-M16-112-B-ST	119	M16	M45 x 1.5	65	112	90	22	225	2900
GN.18595	GN 360-119-M16-148-B-ST	119	M16	M45 x 1.5	65	148	108	40	225	3295



GN 360-A-NI

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	Carico statico [kN]	⚖
GN.18501	GN 360-40-M10-69-A-NI	40	M10	M28 x 1.5	40	69	53	16	70	390
GN.18509	GN 360-40-M10-86-A-NI	40	M10	M28 x 1.5	40	86	62	24	70	460
GN.18525	GN 360-52-M12-80-A-NI	52	M12	M36 x 1.5	52	80	61	19	85	815
GN.18517	GN 360-52-M12-103-A-NI	52	M12	M36 x 1.5	52	103	73	30	85	975
GN.18533	GN 360-65-M16-112-A-NI	65	M16	M45 x 1.5	65	112	82	30	155	1665
GN.18541	GN 360-65-M16-148-A-NI	65	M16	M45 x 1.5	65	148	108	40	155	2048
GN.18549	GN 360-79-M10-69-A-NI	79	M10	M28 x 1.5	40	69	53	16	70	730
GN.18557	GN 360-79-M10-86-A-NI	79	M10	M28 x 1.5	40	86	62	24	70	825
GN.18573	GN 360-99-M12-80-A-NI	99	M12	M36 x 1.5	52	80	61	19	85	1425
GN.18565	GN 360-99-M12-103-A-NI	99	M12	M36 x 1.5	52	103	73	30	85	1595
GN.18581	GN 360-119-M16-112-A-NI	119	M16	M45 x 1.5	65	112	82	30	155	2880
GN.18589	GN 360-119-M16-148-A-NI	119	M16	M45 x 1.5	65	148	108	40	155	3260



GN 360-B-NI

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	h3	Carico statico [kN]	⚖
GN.18505	GN 360-40-M10-69-B-NI	40	M10	M28 x 1.5	40	69	59	10	70	418
GN.18513	GN 360-40-M10-86-B-NI	40	M10	M28 x 1.5	40	86	68	18	70	480
GN.18529	GN 360-52-M12-80-B-NI	52	M12	M36 x 1.5	52	80	69	11	85	897
GN.18521	GN 360-52-M12-103-B-NI	52	M12	M36 x 1.5	52	103	80	23	85	1498
GN.18537	GN 360-65-M16-112-B-NI	65	M16	M45 x 1.5	65	112	90	22	155	1758
GN.18545	GN 360-65-M16-148-B-NI	65	M16	M45 x 1.5	65	148	108	40	155	2145
GN.18553	GN 360-79-M10-69-B-NI	79	M10	M28 x 1.5	40	69	59	10	70	755
GN.18561	GN 360-79-M10-86-B-NI	79	M10	M28 x 1.5	40	86	68	18	70	800
GN.18577	GN 360-99-M12-80-B-NI	99	M12	M36 x 1.5	52	80	69	11	85	1031
GN.18569	GN 360-99-M12-103-B-NI	99	M12	M36 x 1.5	52	103	80	23	85	1645
GN.18585	GN 360-119-M16-112-B-NI	119	M16	M45 x 1.5	65	112	90	22	155	2980
GN.18593	GN 360-119-M16-148-B-NI	119	M16	M45 x 1.5	65	148	108	40	155	3360

