

SPECIFICHE

Acciaio




- Classe 8
- Superficie della testa tornita di precisione
- Zincato, passivato blu **ZB**

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le manopole zigrinate GN 464.1 hanno le stesse dimensioni specificate per le manopole zigrinate DIN 464 (vedi pag -). La filettatura delle viti si estende generalmente fino allo spallamento e termina con un'uscita senza rientranze.

Rispetto alla versione DIN 464 (vedi pag -), le manopole zigrinate GN 464.1 sono realizzate con un materiale di qualità superiore e dispongono inoltre di una cava esagonale.

Questo le rende adatte per numerose applicazioni. Possono inoltre essere serrate e allentate in modo rapido e semplice senza utensili; se sono richiesti valori di coppia più elevati è possibile usare una chiave a brugola esagonale.



| Codice   | Descrizione        | d1   | d2 | d3 | h    | k | l  | sw | △   |
|----------|--------------------|------|----|----|------|---|----|----|-----|
| GN.21001 | GN 464.1-M5-10-ZB  | M 5  | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 10 | 4  | 15  |
| GN.21002 | GN 464.1-M5-12-ZB  | M 5  | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 12 | 4  | 16  |
| GN.21003 | GN 464.1-M5-16-ZB  | M 5  | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 16 | 4  | 18  |
| GN.21004 | GN 464.1-M5-20-ZB  | M 5  | 20 | 10 | 11.5 | 4 | 20 | 4  | 20  |
| GN.21011 | GN 464.1-M6-12-ZB  | M 6  | 24 | 12 | 15   | 5 | 12 | 5  | 28  |
| GN.21012 | GN 464.1-M6-16-ZB  | M 6  | 24 | 12 | 15   | 5 | 16 | 5  | 32  |
| GN.21013 | GN 464.1-M6-20-ZB  | M 6  | 24 | 12 | 15   | 5 | 20 | 5  | 36  |
| GN.21014 | GN 464.1-M6-25-ZB  | M 6  | 24 | 12 | 15   | 5 | 25 | 5  | 41  |
| GN.21021 | GN 464.1-M8-16-ZB  | M 8  | 30 | 16 | 18   | 6 | 16 | 6  | 62  |
| GN.21022 | GN 464.1-M8-20-ZB  | M 8  | 30 | 16 | 18   | 6 | 20 | 6  | 67  |
| GN.21023 | GN 464.1-M8-25-ZB  | M 8  | 30 | 16 | 18   | 6 | 25 | 6  | 73  |
| GN.21024 | GN 464.1-M8-30-ZB  | M 8  | 30 | 16 | 18   | 6 | 30 | 6  | 78  |
| GN.21031 | GN 464.1-M10-20-ZB | M 10 | 36 | 20 | 23   | 8 | 20 | 8  | 107 |
| GN.21032 | GN 464.1-M10-25-ZB | M 10 | 36 | 20 | 23   | 8 | 25 | 8  | 114 |
| GN.21033 | GN 464.1-M10-30-ZB | M 10 | 36 | 20 | 23   | 8 | 30 | 8  | 121 |
| GN.21034 | GN 464.1-M10-40-ZB | M 10 | 36 | 20 | 23   | 8 | 40 | 8  | 130 |