

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 476.2-W-MT**: con perno, alluminio naturale, finitura mat
- **GN 476.2-W-ELS**: con perno, alluminio anodizzato, colore nero
- **GN 476.2-A-MT**: con foro, alluminio naturale, finitura mat
- **GN 476.2-A-ELS**: con foro, alluminio anodizzato, colore nero

PERNO (SOLO PER ESECUZIONE W)

Acciaio INOX AISI 303

VITI A TESTA CILINDRICA ISO 4762

Acciaio INOX

PERNO CILINDRICO ISO 2338

Acciaio INOX

VITE SENZA TESTA DIN 913 (SOLO PER ESECUZIONE A)

Acciaio INOX

VITE SENZA TESTA DIN 915 (SOLO PER ESECUZIONE W)




Acciaio INOX

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I morsetti di sostegno per guide a T GN 476.2 collegano tubi e barre con disposizione a T. Si utilizzano ad esempio per le guide laterali, nei casi in cui i morsetti non devono sporgere lateralmente. Inoltre, il punto di serraggio separabile consente di inserire i morsetti di sostegno in strutture esistenti e ne semplifica l'installazione quando non è possibile procedere all'inserimento assiale, ad esempio per la presenza di curve. Combinando un morsetto di tipo W con uno di tipo A è possibile collegare fra loro due tubi o due barre con qualsiasi angolazione regolabile. La vite di fissaggio standard è una vite a testa cilindrica concava esagonale ISO 4762. Può essere sostituita da un kit di serraggio GN 511 (vedere tabella delle dimensioni).

ACCESSORI


- Kit di serraggio per morsetti di sostegno GN 511.
- Tubi e barre di collegamento MSM-T.



GN 476.2-A-MT

Codice	Descrizione	d1*	d2	d4	d5	l2	l3	l4	l5	k	t	Kit di serraggio per d4	⚖
GN.81106	GN 476.2-B8-B8-A-MT	B 8	B 8	M 4	M 4	32	2.5	30.5	5.5	16	8	GN 511-M4-16	20
GN.81116	GN 476.2-B10-B10-A-MT	B 10	B 10	M 5	M 5	38	3.1	36.1	7	20	10	GN 511-M5-20	36
GN.81126	GN 476.2-B12-B12-A-MT	B 12	B 12	M 5	M 5	42	3.6	39.6	8	20	12	GN 511-M5-20	37
GN.81136	GN 476.2-B15-B15-A-MT	B 15	B 15	M 6	M 6	52	4.4	48.9	10	25	15	GN 511-M6-25	70
GN.81146	GN 476.2-B16-B16-A-MT	B 16	B 16	M 6	M 6	55	4.8	51.8	11	25	16	GN 511-M6-25	72
GN.81156	GN 476.2-B20-B20-A-MT	B 20	B 20	M 6	M 6	63	6	59	12	30	18	GN 511-M6-30	111

* per alberi in tolleranza h11.



GN 476.2-A-ELS

Codice	Descrizione	d1*	d2	d4	d5	l2	l3	l4	l5	k	t	Kit di serraggio per d4	⚖
GN.81105	GN 476.2-B8-B8-A-ELS	B 8	B 8	M 4	M 4	32	2.5	30.5	5.5	16	8	GN 511-M4-16	20
GN.81115	GN 476.2-B10-B10-A-ELS	B 10	B 10	M 5	M 5	38	3.1	36.1	7	20	10	GN 511-M5-20	36
GN.81125	GN 476.2-B12-B12-A-ELS	B 12	B 12	M 5	M 5	42	3.6	39.6	8	20	12	GN 511-M5-20	37
GN.81135	GN 476.2-B15-B15-A-ELS	B 15	B 15	M 6	M 6	52	4.4	48.9	10	25	15	GN 511-M6-25	70
GN.81145	GN 476.2-B16-B16-A-ELS	B 16	B 16	M 6	M 6	55	4.8	51.8	11	25	16	GN 511-M6-25	72
GN.81155	GN 476.2-B20-B20-A-ELS	B 20	B 20	M 6	M 6	63	6	59	12	30	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W-MT

Codice	Descrizione	d1*	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	k	Kit di serraggio per d4	⚖
GN.81102	GN 476.2-B8-8-W-MT	B 8	8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	16	GN 511-M4-16	29
GN.81112	GN 476.2-B10-10-W-MT	B 10	10	M 5	M 5	17	38	3.1	36.1	7	20	GN 511-M5-20	53
GN.81122	GN 476.2-B12-12-W-MT	B 12	12	M 5	M 5	19	42	3.6	39.6	8	20	GN 511-M5-20	64
GN.81132	GN 476.2-B15-15-W-MT	B 15	15	M 6	M 6	21	52	4.4	48.9	10	25	GN 511-M6-25	119
GN.81142	GN 476.2-B16-16-W-MT	B 16	16	M 6	M 6	24	55	4.8	51.8	11	25	GN 511-M6-25	134
GN.81152	GN 476.2-B20-20-W-MT	B 20	20	M 6	M 6	26	63	6	59	12	30	GN 511-M6-30	219

GN 476.2-W-ELS

Codice	Descrizione	d1*	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	k	Kit di serraggio per d4	⚖
GN.81101	GN 476.2-B8-8-W-ELS	B 8	8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	16	GN 511-M4-16	29
GN.81111	GN 476.2-B10-10-W-ELS	B 10	10	M 5	M 5	17	38	3.1	36.1	7	20	GN 511-M5-20	53
GN.81121	GN 476.2-B12-12-W-ELS	B 12	12	M 5	M 5	19	42	3.6	39.6	8	20	GN 511-M5-20	64
GN.81131	GN 476.2-B15-15-W-ELS	B 15	15	M 6	M 6	21	52	4.4	48.9	10	25	GN 511-M6-25	119
GN.81141	GN 476.2-B16-16-W-ELS	B 16	16	M 6	M 6	24	55	4.8	51.8	11	25	GN 511-M6-25	134
GN.81151	GN 476.2-B20-20-W-ELS	B 20	20	M 6	M 6	26	63	6	59	12	30	GN 511-M6-30	219

* per alberi in tolleranza h11.