



ESECUZIONI STANDARD

Acciaio zincato.



- **GN 505-MB:** con filettatura passante leggermente deformata.
- **GN 505-OB:** con filettatura passante.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I tasselli per cave a T GN 505 sono particolarmente indicati per impiego su profilati di alluminio, laddove ne venga richiesto un inserimento rapido. Inserendo il tassello verticalmente nella cava a T, mediante una semplice rotazione oraria di 90° la superficie dentata andrà ad inserirsi all'interno del profilo garantendone l'ancoraggio. GN 505-MB, grazie alla leggera deformazione della filettatura, che consente di applicare una coppia di serraggio più elevata, garantisce un ancoraggio ancora più solido del tassello. La rimozione del tassello dalla cava potrà avvenire con una semplice rotazione antioraria di 90° dello stesso.



Esempio di applicazione



Codice	Descrizione	a-0.1-0.5	d	e1-0.1-0.5	e2±0.5	h1	h2	⚖
GN.24301	GN 505-8-M4-MB	8	M4	8	16	1.6-0.4	5-0.4	7
GN.24306	GN 505-8-M5-MB	8	M5	8	16	1.6-0.4	5-0.4	7
GN.24311	GN 505-8-M6-MB	8	M6	8	16	1.6-0.4	5-0.4	6
GN.24321	GN 505-10-M4-MB	10	M4	10	19	3.5-1	5.8-0.4	8
GN.24326	GN 505-10-M5-MB	10	M5	10	19	3.5-1	5.8-0.4	7
GN.24331	GN 505-10-M6-MB	10	M6	10	19	3.5-1	5.8-0.4	7
GN.24336	GN 505-10-M8-MB	10	M8	10	19	3.5-1	5.8-0.4	6
GN.24302	GN 505-8-M4-OB	8	M4	8	16	1.6-0.4	5-0.4	7
GN.24307	GN 505-8-M5-OB	8	M5	8	16	1.6-0.4	5-0.4	7
GN.24312	GN 505-8-M6-OB	8	M6	8	16	1.6-0.4	5-0.4	6
GN.24322	GN 505-10-M4-OB	10	M4	10	19	3.5-1	5.8-0.4	8
GN.24327	GN 505-10-M5-OB	10	M5	10	19	3.5-1	5.8-0.4	7
GN.24332	GN 505-10-M6-OB	10	M6	10	19	3.5-1	5.8-0.4	7
GN.24337	GN 505-10-M8-OB	10	M8	10	19	3.5-1	5.8-0.4	6