



PERNO E PULSANTE

Acciaio INOX AISI 630.

SFERE

Acciaio INOX AISI 420C.

MOLLA

Acciaio INOX.

MANOPOLA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore rosso e nero con fori per anello di aggancio.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Da -30°C a +80°C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I perni autobloccanti a sfere GN 113.6 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti in lavorazione, in particolare quando devono continuamente essere rimossi e riposizionati.

ACCESSORI A RICHIESTA

Per ottimizzare l'impiego di questi perni autobloccanti a sfere sono disponibili:


- catenelle a sfere GN 111 (vedi pag. 611);
- cavetti di ritegno GN 111.2 (vedi pag. 612);
- cavetti di ritegno a spirale GN 111.4 (vedi pag. 613).

ISTRUZIONI D'USO

Effettuando una pressione sul pulsante le due sfere vengono liberate consentendo di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.



Esempio di applicazione




INOX
STAINLESS
STEEL

Codice	Descrizione	d1 -0.04 -0.08	d2	d3	d4	l1 +0.6	l2 ±0.2	l3 -0.2	Foro montaggio H11	Resistenza al taglio [KN]	⚖
GN.38051	GN 113.6-5-10	5	5.5	30	16	10	6	26	5	24	17
GN.38053	GN 113.6-5-15	5	5.5	30	16	15	6	26	5	24	18
GN.38055	GN 113.6-5-20	5	5.5	30	16	20	6	26	5	24	18
GN.38057	GN 113.6-5-25	5	5.5	30	16	25	6	26	5	24	20
GN.38059	GN 113.6-5-30	5	5.5	30	16	30	6	26	5	24	20
GN.77701	GN 113.6-5-35	5	5.5	30	16	35	6	26	5	24	20
GN.77702	GN 113.6-5-40	5	5.5	30	16	40	6	26	5	24	20
GN.77703	GN 113.6-5-45	5	5.5	30	16	45	6	26	5	24	20
GN.77704	GN 113.6-5-50	5	5.5	30	16	50	6	26	5	24	20
GN.77705	GN 113.6-5-60	5	5.5	30	16	60	6	26	5	24	20
GN.77706	GN 113.6-5-70	5	5.5	30	16	70	6	26	5	24	20
GN.77707	GN 113.6-5-80	5	5.5	30	16	80	6	26	5	24	20
GN.38061	GN 113.6-6-10	6	7	30	16	10	7.1	26	6	35	20
GN.38062	GN 113.6-6-15	6	7	30	16	15	7.1	26	6	35	19
GN.38063	GN 113.6-6-20	6	7	30	16	20	7.1	26	6	35	20
GN.38065	GN 113.6-6-25	6	7	30	16	25	7.1	26	6	35	20
GN.38067	GN 113.6-6-30	6	7	30	16	30	7.1	26	6	35	20
GN.77711	GN 113.6-6-35	6	7	30	16	35	7.1	26	6	35	20
GN.38069	GN 113.6-6-40	6	7	30	16	40	7.1	26	6	35	24
GN.77712	GN 113.6-6-45	6	7	30	16	45	7.1	26	6	35	20
GN.77713	GN 113.6-6-50	6	7	30	16	50	7.1	26	6	35	20
GN.77714	GN 113.6-6-60	6	7	30	16	60	7.1	26	6	35	20
GN.77715	GN 113.6-6-70	6	7	30	16	70	7.1	26	6	35	20
GN.77716	GN 113.6-6-80	6	7	30	16	80	7.1	26	6	35	20

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1-0.04-0.08	d2	d3	d4	l1+0.6	l2±0.2	l3-0.2	Foro montaggio H11	Resistenza al taglio [KN]	⚖
GN.77721	GN 113.6-8-10	8	9.5	35	19	10	8.2	32.5	8	63	42
GN.77722	GN 113.6-8-15	8	9.5	35	19	15	8.2	32.5	8	63	42
GN.38071	GN 113.6-8-20	8	9.5	35	19	20	8.2	32.5	8	63	42
GN.38072	GN 113.6-8-25	8	9.5	35	19	25	8.2	32.5	8	63	40
GN.38073	GN 113.6-8-30	8	9.5	35	19	30	8.2	32.5	8	63	46
GN.77723	GN 113.6-8-35	8	9.5	35	19	35	8.2	32.5	8	63	46
GN.38074	GN 113.6-8-40	8	9.5	35	19	40	8.2	32.5	8	63	50
GN.77724	GN 113.6-8-45	8	9.5	35	19	45	8.2	32.5	8	63	46
GN.38075	GN 113.6-8-50	8	9.5	35	19	50	8.2	32.5	8	63	60
GN.77725	GN 113.6-8-60	8	9.5	35	19	60	8.2	32.5	8	63	46
GN.77726	GN 113.6-8-70	8	9.5	35	19	70	8.2	32.5	8	63	46
GN.77727	GN 113.6-8-80	8	9.5	35	19	80	8.2	32.5	8	63	46
GN.77728	GN 113.6-8-90	8	9.5	35	19	90	8.2	32.5	8	63	46
GN.77729	GN 113.6-8-100	8	9.5	35	19	100	8.2	32.5	8	63	46
GN.77731	GN 113.6-10-15	10	12	35	19	15	9.6	32.5	10	100	49
GN.38076	GN 113.6-10-20	10	12	35	19	20	9.6	32.5	10	100	49
GN.38077	GN 113.6-10-25	10	12	35	19	25	9.6	32.5	10	100	50
GN.38078	GN 113.6-10-30	10	12	35	19	30	9.6	32.5	10	100	54
GN.77732	GN 113.6-10-35	10	12	35	19	35	9.6	32.5	10	100	54
GN.38079	GN 113.6-10-40	10	12	35	19	40	9.6	32.5	10	100	60
GN.77733	GN 113.6-10-45	10	12	35	19	45	9.6	32.5	10	100	54
GN.38080	GN 113.6-10-50	10	12	35	19	50	9.6	32.5	10	100	60
GN.77734	GN 113.6-10-60	10	12	35	19	60	9.6	32.5	10	100	54
GN.77735	GN 113.6-10-70	10	12	35	19	70	9.6	32.5	10	100	54
GN.77736	GN 113.6-10-80	10	12	35	19	80	9.6	32.5	10	100	54
GN.77737	GN 113.6-10-90	10	12	35	19	90	9.6	32.5	10	100	54
GN.77738	GN 113.6-10-100	10	12	35	19	100	9.6	32.5	10	100	54
GN.77739	GN 113.6-10-110	10	12	35	19	110	9.6	32.5	10	100	54
GN.77740	GN 113.6-10-120	10	12	35	19	120	9.6	32.5	10	100	54
GN.77751	GN 113.6-12-20	12	14.5	42	25	20	10.6	39	12	144	98
GN.38081	GN 113.6-12-25	12	14.5	42	25	25	10.6	39	12	144	98
GN.38083	GN 113.6-12-30	12	14.5	42	25	30	10.6	39	12	144	100
GN.77752	GN 113.6-12-35	12	14.5	42	25	35	10.6	39	12	144	100
GN.38085	GN 113.6-12-40	12	14.5	42	25	40	10.6	39	12	144	120
GN.77753	GN 113.6-12-45	12	14.5	42	25	45	10.6	39	12	144	100
GN.38087	GN 113.6-12-50	12	14.5	42	25	50	10.6	39	12	144	120
GN.38089	GN 113.6-12-60	12	14.5	42	25	60	10.6	39	12	144	120
GN.77754	GN 113.6-12-70	12	14.5	42	25	70	10.6	39	12	144	100
GN.77755	GN 113.6-12-80	12	14.5	42	25	80	10.6	39	12	144	100
GN.77756	GN 113.6-12-90	12	14.5	42	25	90	10.6	39	12	144	100
GN.77757	GN 113.6-12-100	12	14.5	42	25	100	10.6	39	12	144	100
GN.77758	GN 113.6-12-110	12	14.5	42	25	110	10.6	39	12	144	100
GN.77759	GN 113.6-12-120	12	14.5	42	25	120	10.6	39	12	144	100
GN.38091	GN 113.6-16-30	16	19	42	25	30	14	39	16	257	135
GN.77761	GN 113.6-16-35	16	19	42	25	35	14	39	16	257	135
GN.38093	GN 113.6-16-40	16	19	42	25	40	14	39	16	257	140
GN.77762	GN 113.6-16-45	16	19	42	25	45	14	39	16	257	135
GN.38095	GN 113.6-16-50	16	19	42	25	50	14	39	16	257	166
GN.38097	GN 113.6-16-60	16	19	42	25	60	14	39	16	257	180
GN.77763	GN 113.6-16-70	16	19	42	25	70	14	39	16	257	135
GN.77764	GN 113.6-16-80	16	19	42	25	80	14	39	16	257	135
GN.77765	GN 113.6-16-90	16	19	42	25	90	14	39	16	257	135
GN.77766	GN 113.6-16-100	16	19	42	25	100	14	39	16	257	135
GN.77767	GN 113.6-16-110	16	19	42	25	110	14	39	16	257	135
GN.77768	GN 113.6-16-120	16	19	42	25	120	14	39	16	257	135
GN.77769	GN 113.6-16-130	16	19	42	25	130	14	39	16	257	135
GN.77770	GN 113.6-16-140	16	19	42	25	140	14	39	16	257	135
GN.77771	GN 113.6-16-150	16	19	42	25	150	14	39	16	257	135



Elementi di posizionamento