Elementi di scorrimento a sfera

con filettatura interna, acciaio

RoHS

CORPO DI CONTENIMENTO
Acciaio, tornito **S**
Zincato, passivato blu


SFERA
- Acciaio, finitura liscia **BL**
- Acciaio INOX AISI 420C **NI**
- Tecnopolimero, poliacetale (POM) **KU**

SFERE DEL CUSCINETTO
- Acciaio, finitura liscia per la sfera di carico BL/KU
- Acciaio INOX AISI 420C per la sfera di carico NI

PROTEZIONE ANTIPOLVERE PER MISURA 22/30
Feltro

INFORMAZIONI
Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.6 sono utilizzati, ad esempio, nella realizzazione di macchinari e attrezzature per movimentare carichi pesanti in qualsiasi direzione senza grandi sforzi. Il cuscinetto a rulli della sfera assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata.
Gli elementi di scorrimento a sfera si fissano mediante la filettatura interna sul fondo. Il carico viene trasferito attraverso la base del corpo di contenimento.





GN 509.6

Codice	Descrizione	Misura	d_1	d_2	$d_{3\ \pm0.1}$	$h_{1\ \pm0.3}$	$h_{2\ \pm0.3}$	h_3	$t_{\ min.}$	Carico statico C [N]	⚖
GN.43791	GN 509.6-15-SBL-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	74
GN.43792	GN 509.6-15-SKU-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN.43793	GN 509.6-15-SNI-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN.43794	GN 509.6-22-SBL-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN.43795	GN 509.6-22-SKU-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN.43796	GN 509.6-22-SNI-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN.43797	GN 509.6-30-SBL-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN.43798	GN 509.6-30-SKU-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	250	360
GN.43799	GN 509.6-30-SNI-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	3500	460

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm