Elementi di scorrimento a sfera

Con flangia di montaggio, lamiera d'acciaio

RoHS


CORPO DI CONTENIMENTO
Lamiera d'acciaio **S**
Zincato, passivato blu

SFERA
- Acciaio, finitura liscia **BL**
- Acciaio INOX AISI 420C **NI**
- Tecnopolimero, poliacetale (POM) **KU**

SFERE DEL CUSCINETTO
- Acciaio, finitura liscia per la sfera di carico BL/KU
- Acciaio INOX AISI 420C per la sfera di carico NI

INFORMAZIONI
Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.8 sono utilizzati, ad esempio, nei trasportatori o sulle tavole di imballaggio per movimentare carichi pesanti in qualsiasi direzione senza grandi sforzi. Il cuscinetto a rulli della sfera assicura un funzionamento affidabile e una lunga durata.
Gli elementi di scorrimento a sfera si fissano mediante la flangia di montaggio.





GN 509.8

Codice	Descrizione	Misura	d_1	d_2	d_3 ±0.4	d_4	d_5	h_1 ±0.4	h_2 ±0.4	h_3	Carico statico C [N]	⚖
GN.45691	GN 509.8-15-SBL	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN.45692	GN 509.8-15-SKU	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	100	34
GN.45693	GN 509.8-15-SNI	15	15.8	24	41	30	3.5	19.6	10.8	3.4	150	45
GN.45694	GN 509.8-25-SBL	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130
GN.45695	GN 509.8-25-SKU	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	200	75
GN.45696	GN 509.8-25-SNI	25	25.4	38	56	45	4	30	14.6	3.4	600	130

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm