

MATERIALE

Lamiera imbutita in acciaio zincato.

COMPONENTI DI RITEGNO

Acciaio zincato.

ANELLO DI TENUTA

Feltro di lana (solo su dimensioni 22 e 30).

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 509-SBL**: sfere in acciaio.
- **GN 509-SKU**: sfera principale in tecnopolimero a base acetale (POM), sfere di scorrimento in acciaio.
- **GN 509-SNI**: sfere in acciaio INOX.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509 sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di trasporto. Essi facilitano movimenti sia lineari che rotatori anche di carichi rilevanti (vedi Specifiche tecniche a pag. 975).

ACCESSORI A RICHIESTA

Anelli di fissaggio GN 509.3 (vedi pag. 976) in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi GN 509.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Corpo e sfere in acciaio INOX (GN 509-NNI).



GN 509-SBL

Codice	Descrizione	d1	d2±0.1	d3	h1±0.3	h2±0.3	h3±0.3	h4	Capacità carico max. [N]	🏋️
GN.23006	GN 509-15-SBL	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	500	40
GN.23011	GN 509-22-SBL	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	1200	130
GN.23016	GN 509-30-SBL	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	2000	265

GN 509-SKU

Codice	Descrizione	d1	d2±0.1	d3	h1±0.3	h2±0.3	h3±0.3	h4	Capacità carico max. [N]	🏋️
GN.23010	GN 509-15-SKU	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	70	24
GN.23014	GN 509-22-SKU	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	100	93
GN.23019	GN 509-30-SKU	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	150	168

GN 509-SNI

Codice	Descrizione	d1	d2±0.1	d3	h1±0.3	h2±0.3	h3±0.3	h4	Capacità carico max. [N]	🏋️
GN.23007	GN 509-15-SNI	15.8	24	31	21	9.5	5	2.9	300	40
GN.23012	GN 509-22-SNI	22.2	36	45	29.5	9.8	6	2.9	900	130
GN.23017	GN 509-30-SNI	30.1	45	55	37.8	13.8	7	3.7	1500	265

INOX STAINLESS STEEL