



MATERIALE

Acciaio INOX AISI 316L.

GUARNIZIONE DI TENUTA

- **H**: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
- **E**: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
- **F**: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.

ESECUZIONI STANDARD

Foro cieco filettato.

- **GN 5445-MT-H**: finitura mat da sabbatura, guarnizione H-NBR.
- **GN 5445-MT-E**: finitura mat da sabbatura, guarnizione EPDM.
- **GN 5445-MT-F**: finitura mat da sabbatura, guarnizione FKM.
- **GN 5445-PL-H**: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8µ), guarnizione H-NBR.
- **GN 5445-PL-E**: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8µ), guarnizione EPDM.
- **GN 5445-PL-F**: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8µ), guarnizione FKM.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I volantini a lobi GN 5445 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d'igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall'ambiente esterno, impedendo l'accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l'assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.

Vedi Dati tecnici Hygienic Design (a pag.).



GN 5445-MT-H


Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	Δ
GN.23401	GN 5445-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23411	GN 5445-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23421	GN 5445-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23431	GN 5445-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-MT-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	Δ
GN.23402	GN 5445-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23412	GN 5445-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23422	GN 5445-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23432	GN 5445-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-MT-F

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	Δ
GN.23403	GN 5445-40-M6-MT-F	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23413	GN 5445-40-M8-MT-F	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23423	GN 5445-50-M8-MT-F	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23433	GN 5445-50-M10-MT-F	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116



GN 5445-PL-H

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23406	GN 5445-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23416	GN 5445-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23426	GN 5445-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23436	GN 5445-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23407	GN 5445-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23417	GN 5445-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23427	GN 5445-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23437	GN 5445-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

GN 5445-PL-F

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23408	GN 5445-40-M6-PL-F	40	M 6	18	18.8	26	15	12	73
GN.23418	GN 5445-40-M8-PL-F	40	M 8	18	18.8	26	15	15	70
GN.23428	GN 5445-50-M8-PL-F	50	M 8	21	21.8	30	17	15	120
GN.23438	GN 5445-50-M10-PL-F	50	M 10	21	21.8	30	17	18	116

