

CORPO FILETTATO

Acciaio zincato.

PUNTALE

Acciaio INOX AISI 303 nichelato.

BUSSOLA DI REGOLAZIONE

Acciaio zincato.

MANOPOLA




Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I pistoncini a molla con posizione di arresto GN 607.3 sono indicati per il montaggio su laminati o profilati di spessore limitato (da 1 a 5 mm). Bisogna tenere in considerazione che, a seconda dello spessore del laminato "s", il puntale potrebbe non rientrare completamente.



Esempio di applicazione



Codice	Descrizione	d1		d2	d3	e	l1	l2	l3	l4	s	sw1	sw2	Prearico molla [N]	Carico max. molla [N]	Resistenza a trazione [N]	
		Puntale -0.02	Foro H7														
GN.35078	GN 607.3-6-8.5-ST	6	25	M10	19.5	8.5	34	10	6	1+5	17	14	8.5	22	400	40	
GN.35077	GN 607.3-6-10.5-ST	6	25	M10	19.5	10.5	34	10	6	1+5	17	14	8.5	22	400	40	
GN.35079	GN 607.3-8-10-ST	8	31	M12	22	10	40	12	7.5	1+5	19	16	15.5	28	500	62	
GN.35080	GN 607.3-8-12-ST	8	31	M12	22	12	40	12	7.5	1+5	19	16	15.5	28	500	65	

