



CORPO

Tecnopolimero a base acetlica (POM).

MOLLA

Acciaio INOX AISI 631.

ESECUZIONI STANDARD


- GN 614.5-KD: sfera tecnopolimero a base acetlica (POM).
- GN 614.5-KU: sfera acciaio INOX AISI 420C temprato.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Da -30°C a +50°C.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

La particolare conformazione del corpo dei pressori GN 614.5 realizza l'autobloccaggio nelle sedi d4 (in tolleranza +0.2) con un semplice assemblaggio manuale.



GN 614.5-KD

Codice	Descrizione	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.32601	GN 614.5-4-KD	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN.32611	GN 614.5-5-KD	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN.32621	GN 614.5-6-KD	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN.32631	GN 614.5-8-KD	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	1
GN.32641	GN 614.5-10-KD	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	1

GN 614.5-KU

Codice	Descrizione	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.32602	GN 614.5-4-KU	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN.32612	GN 614.5-5-KU	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN.32622	GN 614.5-6-KU	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN.32632	GN 614.5-8-KU	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	2
GN.32642	GN 614.5-10-KU	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	3