

MATERIALE

Acciaio temprato, classe 10.9 (resistenza a trazione 1000 N/mm2).

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 709.8-B**: sfera a faccia piana in acciaio temprato (54+2 HRC).
- **GN 709.8-K**: sfera a faccia piana in tecnopolimero a base acetale (POM), colore naturale.
- **GN 709.8-R**: sfera a faccia piana zigrinata in acciaio temprato (54+2 HRC).

ANELLO DI TENUTA

OR gomma sintetica NBR.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le viti di bloccaggio GN 709.8 sono indicate per bloccaggi di parti in lavorazione. La sfera a faccia piana (non rovesciabile) permette di compensare l'eventuale disallineamento delle superfici di contatto fino a 10°.

L'anello di tenuta OR mantiene la sfera in posizione e impedisce allo sporco di penetrare.






Esempio di applicazione



GN 709.8-B
GN 709.8-K

GN 709.8-R



Codice	Descrizione	d1	d3	d4	l1 ±0.13	sw	⚖
GN.36981	GN 709.8-M12-25-B	M12	6	7	25	6	25
GN.36984	GN 709.8-M12-35-B	M12	6	7	35	6	22
GN.36987	GN 709.8-M12-50-B	M12	6	7	50	6	32
GN.36991	GN 709.8-M16-25-B	M16	8.5	10	25	8	27
GN.36994	GN 709.8-M16-35-B	M16	8.5	10	35	8	40
GN.36997	GN 709.8-M16-50-B	M16	8.5	10	50	8	60
GN.36982	GN 709.8-M12-25-K	M12	6	7	25	6	13
GN.36985	GN 709.8-M12-35-K	M12	6	7	35	6	20
GN.36988	GN 709.8-M12-50-K	M12	6	7	50	6	31
GN.36992	GN 709.8-M16-25-K	M16	8.5	10	25	8	23
GN.36995	GN 709.8-M16-35-K	M16	8.5	10	35	8	36
GN.36998	GN 709.8-M16-50-K	M16	8.5	10	50	8	56
GN.36983	GN 709.8-M12-25-R	M12	6	7	25	6	15
GN.36986	GN 709.8-M12-35-R	M12	6	7	35	6	22
GN.36989	GN 709.8-M12-50-R	M12	6	7	50	6	32
GN.36993	GN 709.8-M16-25-R	M16	8.5	10	25	8	26
GN.36996	GN 709.8-M16-35-R	M16	8.5	10	35	8	36
GN.36999	GN 709.8-M16-50-R	M16	8.5	10	50	8	59