

**CORPO FILETTATO**

Acciaio brunito.

**PUNTALE**

Acciaio tornito e nitruato.

Tolleranza consigliata per foro inserimento puntale = H7.

**MOLLA**

Acciaio INOX AISI 301.

**CONTRODADO**

Acciaio brunito.

**LEVA**











Acciaio brunito.


**COPERTURA LEVA**

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.

**ESECUZIONI STANDARD**- **GN 721**: senza arresto in posizione retratta.- **GN 721.1**: con tacca di arresto in posizione retratta.

Suffisso versione:

- **RA**: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado.- **RAK**: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado.- **LA**: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado.- **LAK**: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado.- **RB**: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, senza controdado, con copertura leva.- **RBK**: posizione retratta del puntale mediante rotazione antioraria, con controdado, con copertura leva.- **LB**: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, senza controdado, con copertura leva.- **LBK**: posizione retratta del puntale mediante rotazione oraria, con controdado, con copertura leva.**RA****RAK****LA****LAK****RB****RBK****LB****LBK**



GN 721-RA

GN 721-RAK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39519	GN 721-5-M10X1-RA	GN.39559	GN 721-5-M10X1-RAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39520	GN 721-6-M12X1,5-RA	GN.39560	GN 721-6-M12X1,5-RAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	30
GN.39521	GN 721-8-M16X1,5-RA	GN.39561	GN 721-8-M16X1,5-RAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	64
GN.39522	GN 721-10-M20X1,5-RA	GN.39562	GN 721-10-M20X1,5-RAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	129

GN 721-LA

GN 721-LAK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39511	GN 721-5-M10X1-LA	GN.39551	GN 721-5-M10X1-LAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39512	GN 721-6-M12X1,5-LA	GN.39552	GN 721-6-M12X1,5-LAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39513	GN 721-8-M16X1,5-LA	GN.39553	GN 721-8-M16X1,5-LAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	65
GN.39514	GN 721-10-M20X1,5-LA	GN.39554	GN 721-10-M20X1,5-LAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	12

GN 721-RB

GN 721-RBK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39524	GN 721-6-M12X1,5-RB	GN.39564	GN 721-6-M12X1,5-RBK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	8	18	31
GN.39525	GN 721-8-M16X1,5-RB	GN.39565	GN 721-8-M16X1,5-RBK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	11	29	66
GN.39526	GN 721-10-M20X1,5-RB	GN.39566	GN 721-10-M20X1,5-RBK	10	M20x1.5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721-LB

GN 721-LBK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39516	GN 721-6-M12X1,5-LB	GN.39556	GN 721-6-M12X1,5-LBK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	8	18	30
GN.39517	GN 721-8-M16X1,5-LB	GN.39557	GN 721-8-M16X1,5-LBK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	11	29	67
GN.39518	GN 721-10-M20X1,5-LB	GN.39558	GN 721-10-M20X1,5-LBK	10	M20x1.5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721.1-RA

GN 721.1-RAK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39619	GN 721.1-5-M10X1-RA	GN.39659	GN 721.1-5-M10X1-RAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39620	GN 721.1-6-M12X1,5-RA	GN.39660	GN 721.1-6-M12X1,5-RAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39621	GN 721.1-8-M16X1,5-RA	GN.39661	GN 721.1-8-M16X1,5-RAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	66
GN.39622	GN 721.1-10-M20X1,5-RA	GN.39662	GN 721.1-10-M20X1,5-RAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	129

GN 721.1-LA

GN 721.1-LAK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39611	GN 721.1-5-M10X1-LA	GN.39651	GN 721.1-5-M10X1-LAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39612	GN 721.1-6-M12X1,5-LA	GN.39652	GN 721.1-6-M12X1,5-LAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39613	GN 721.1-8-M16X1,5-LA	GN.39653	GN 721.1-8-M16X1,5-LAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	66
GN.39614	GN 721.1-10-M20X1,5-LA	GN.39654	GN 721.1-10-M20X1,5-LAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	129

GN 721.1-RB

GN 721.1-RBK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39624	GN 721.1-6-M12X1,5-RB	GN.39664	GN 721.1-6-M12X1,5-RBK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	8	18	32
GN.39625	GN 721.1-8-M16X1,5-RB	GN.39665	GN 721.1-8-M16X1,5-RBK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	11	29	68
GN.39626	GN 721.1-10-M20X1,5-RB	GN.39666	GN 721.1-10-M20X1,5-RBK	10	M20x1.5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721.1-LB

GN 721.1-LBK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	⚖
				Puntale -0.02 -0.04 Foro H7									
GN.39616	GN 721.1-6-M12X1,5-LB	GN.39656	GN 721.1-6-M12X1,5-LBK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	8	18	32
GN.39617	GN 721.1-8-M16X1,5-LB	GN.39657	GN 721.1-8-M16X1,5-LBK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	11	29	68
GN.39618	GN 721.1-10-M20X1,5-LB	GN.39658	GN 721.1-10-M20X1,5-LBK	10	M20x1.5	20	69	12	37	52	21	57	133

* Precarico molla

Carico massimo molla