

# GN 436 | Manopole di regolazione scanalate

con indicatore di posizione, acciaio INOX




## MATERIALE

Acciaio INOX AISI 304, finitura mat da sabbiatura.

## ESECUZIONI STANDARD

Foro alesato H8. Fissaggio per mezzo di una vite di pressione trasversale, senza testa con cava esagonale, acciaio INOX. Compresa nella fornitura.

- **GN 436-N:** esecuzione neutra.
- **GN 436-M:** con bollino indicatore di posizione colore nero inciso a laser, in posizione opposta alla vite di fissaggio.



## GN 436-N




Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d3	l	h	tmin	⚖
GN.22152	GN 436-24-B5-N-MT	24	5	M4	4	16	10	53
GN.22154	GN 436-24-B6-N-MT	24	6	M4	4	16	10	52
GN.22156	GN 436-28-B6-N-MT	28	6	M4	4	18	11	80
GN.22158	GN 436-28-B8-N-MT	28	8	M4	4	18	11	78

## GN 436-M



Codice	Descrizione	d1	d2 H8	d3	l	h	tmin	⚖
GN.22151	GN 436-24-B5-M-MT	24	5	M4	4	16	10	53
GN.22153	GN 436-24-B6-M-MT	24	6	M4	4	16	10	52
GN.22155	GN 436-28-B6-M-MT	28	6	M4	4	18	11	80
GN.22157	GN 436-28-B8-M-MT	28	8	M4	4	18	11	78



Elementi di regolazione

605