



MATERIALE

GN 728: alluminio pressofuso.


GN 728.5: acciaio INOX, finitura mat da sabbiatura.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 728-A-BL**: alluminio naturale, fori ciechi filettati, montaggio posteriore.
- **GN 728-A-SW**: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori ciechi filettati, montaggio posteriore.
- **GN 728-B-BL**: alluminio naturale, fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale.
- **GN 728-B-SW**: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale.
- **GN 728.5-A**: fori ciechi filettati, montaggio posteriore.
- **GN 728.5-B**: fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, montaggio frontale.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le maniglie GN 728-A e GN 728.5-A (per montaggio posteriore) possono essere montate contrapposte alle maniglie GN 728-B e GN 728.5-B (per montaggio frontale) avendo uguale interasse (Fig. 1).



GN 728-A

Codice	Descrizione	l2	l1±0.25	d1	b	s	h1	l3	t1 min	⚖
GN.26611	GN 728-120-A-BL	147	120	M6	22.5	8	42.5	108	10	90
GN.26616	GN 728-120-A-SW	147	120	M6	22.5	8	42.5	108	10	90
GN.26601	GN 728-180-A-BL	214	180	M8	27	10	47.5	165	12	185
GN.26602	GN 728-180-A-SW	214	180	M8	27	10	47.5	165	12	185

GN 728-B

Codice	Descrizione	l2	l1±0.25	d2	d3	b	s	h1	h2	l3	t2 min	⚖
GN.26612	GN 728-120-B-BL	147	120	6.4	11	22.5	8	42.5	6.5	108	6.5	80
GN.26617	GN 728-120-B-SW	147	120	6.4	11	22.5	8	42.5	6.5	108	6.5	80
GN.26606	GN 728-180-B-BL	214	180	8.4	13.5	27	10	47.5	7.5	165	8.5	170
GN.26607	GN 728-180-B-SW	214	180	8.4	13.5	27	10	47.5	7.5	165	8.5	170

GN 728.5-A



Codice	Descrizione	l2	l1±0.25	d1	b	s	h1	l3	t1 min	⚖
GN.26621	GN 728.5-120-A	147	120	M6	22.5	8	42.5	108	10	263

GN 728.5-B



Codice	Descrizione	l2	l1±0.25	d2	d3	b	s	h1	h2	l3	t2 min	⚖
GN.26622	GN 728.5-120-B	147	120	6.4	11	22.5	8	42.5	6.5	108	6.5	234