

**ESECUZIONI STANDARD**

Fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.

- **GN 4490-ZD-1**: lega di zinco pressofusa, molla a pressione normale in acciaio INOX AISI 301.

- **GN 4490-ZD-2**: lega di zinco pressofusa, molla a pressione rinforzata in acciaio INOX AISI 301.

Suffissi per finitura superficiale:

- **SR**: rivestimento in resina epossidica colore grigio RAL 9006, finitura mat.

- **SW**: rivestimento in resina epossidica colore nero RAL 9005, finitura mat.

- **GN 4490-NIK-1**: acciaio INOX AISI 316 LHC, molla a pressione normale in acciaio INOX AISI 316 Ti.

- **GN 4490-NIK-2**: acciaio INOX AISI 316 LHC, molla a pressione rinforzata in acciaio INOX AISI 316 Ti.

CORPO CONTENIMENTO SFERE

Tecnopolimero a base acetilica (POM).

SFERE

- Acciaio INOX AISI 304 (versione ZD).

- Ceramica, nitrato di silicio, colore nero (versione NIK).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


I blocca porta a sfere GN 4490 vengono generalmente usati per la chiusura di pannelli e porte che devono essere aperte e chiuse frequentemente con facilità.


Sono costituiti da un corpo montante, provvisto di sfere e molle, e un corpo portello che si innesta lateralmente o frontalmente.

L'orientamento dell'installazione può essere effettuato a seconda delle proprie esigenze.

ESECUZIONE SPECIALE A RICHIESTA

Rivestimenti in resina epossidica di colori diversi.





GN 4490-ZD-1

Codice	Descrizione	l1	l2	a1	a2	b1	b2	b3	d	h	m1	m2	s1	s2	n	FH* [N]	⚖
GN.22803	GN 4490-ZD-38-1-SW	38	21	15	7.5	8	7	4.3	3.5	7.5	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	12
GN.22811	GN 4490-ZD-50-1-SW	50	30	20	10.5	12	10	6.5	4.5	9.5	40	17	5	3.5	≤ 6	40	29
GN.22819	GN 4490-ZD-68-1-SW	68	32.5	23	12	14.5	11	9.5	4.5	11	55	20	5	3.5	≤ 8	75	56
GN.22827	GN 4490-ZD-80-1-SW	80	40	27	14	16.5	13	11	5.5	13	65	25	6	4	≤ 10	125	88
GN.22801	GN 4490-ZD-38-1-SR	38	21	15	7.5	8	7	4.3	3.5	7.5	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	12
GN.22809	GN 4490-ZD-50-1-SR	50	30	20	10.5	12	10	6.5	4.5	9.5	40	17	5	3.5	≤ 6	40	31
GN.22817	GN 4490-ZD-68-1-SR	68	32.5	23	12	14.5	11	9.5	4.5	11	55	20	5	3.5	≤ 8	75	56
GN.22825	GN 4490-ZD-80-1-SR	80	40	27	14	16.5	13	11	5.5	13	65	25	6	4	≤ 10	125	88

GN 4490-ZD-2

Codice	Descrizione	l1	l2	a1	a2	b1	b2	b3	d	h	m1	m2	s1	s2	n	FH* [N]	⚖
GN.22807	GN 4490-ZD-38-2-SW	38	21	15	7.5	8	7	4.3	3.5	7.5	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	12
GN.22815	GN 4490-ZD-50-2-SW	50	30	20	10.5	12	10	6.5	4.5	9.5	40	17	5	3.5	≤ 6	70	31
GN.22823	GN 4490-ZD-68-2-SW	68	32.5	23	12	14.5	11	9.5	4.5	11	55	20	5	3.5	≤ 8	100	56
GN.22831	GN 4490-ZD-80-2-SW	80	40	27	14	16.5	13	11	5.5	13	65	25	6	4	≤ 10	150	80
GN.22805	GN 4490-ZD-38-2-SR	38	21	15	7.5	8	7	4.3	3.5	7.5	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	12
GN.22813	GN 4490-ZD-50-2-SR	50	30	20	10.5	12	10	6.5	4.5	9.5	40	17	5	3.5	≤ 6	70	31
GN.22821	GN 4490-ZD-68-2-SR	68	32.5	23	12	14.5	11	9.5	4.5	11	55	20	5	3.5	≤ 8	100	56
GN.22829	GN 4490-ZD-80-2-SR	80	40	27	14	16.5	13	11	5.5	13	65	25	6	4	≤ 10	150	80

GN 4490-NIK-1

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	l1	l2	a1	a2	b1	b2	b3	d	h	m1	m2	s1	s2	n	FH* [N]	⚖
GN.22784	GN 4490-NIK-38-1-GS	38	21	15	7.5	8	7	4.3	3.5	7.5	30	12	4	2.5	≤ 4.5	25	15
GN.22786	GN 4490-NIK-50-1-GS	50	30	20	10.5	12	10	6.5	4.5	9.5	40	17	5	3.5	≤ 6	40	36
GN.22788	GN 4490-NIK-68-1-GS	68	32.5	23	12	14.5	11	9.5	4.5	11	55	20	5	3.5	≤ 8	75	64
GN.22790	GN 4490-NIK-80-1-GS	80	40	27	14	16.5	13	11	5.5	13	65	25	6	4	≤ 10	125	100

GN 4490-NIK-2

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	l1	l2	a1	a2	b1	b2	b3	d	h	m1	m2	s1	s2	n	FH* [N]	⚖
GN.22785	GN 4490-NIK-38-2-GS	38	21	15	7.5	8	7	4.3	3.5	7.5	30	12	4	2.5	≤ 4.5	35	15
GN.22787	GN 4490-NIK-50-2-GS	50	30	20	10.5	12	10	6.5	4.5	9.5	40	17	5	3.5	≤ 6	70	36
GN.22789	GN 4490-NIK-68-2-GS	68	32.5	23	12	14.5	11	9.5	4.5	11	55	20	5	3.5	≤ 8	100	64
GN.22791	GN 4490-NIK-80-2-GS	80	40	27	14	16.5	13	11	5.5	13	65	25	6	4	≤ 10	150	100