



1

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 509.3-A:** acciaio INOX, per fissaggio e rimozione dal lato installazione.



2

- **GN 509.3-B:** acciaio zincato, per fissaggio di sicurezza dal lato opposto a installazione.



3

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Gli anelli di fissaggio GN 509.3 consentono un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi di scorrimento a sfera GN 509 (vedi pag. 724), GN 509.1 (vedi pag. 725), UTB (vedi pag. -) e UTR (vedi pag. -).



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18




19




20



GN 509.3-A



GN 509.3-B



GN 509.3-A

Codice	Descrizione	d1	d3	S1	GN 509/GN 509.1/UTB/UTR	⚖
GN.23061	GN 509.3-31-A	31	25 -0.2	2+3	15	1
GN.23071	GN 509.3-44-A	44	37.3 -0.3	2+4	22	2
GN.23081	GN 509.3-55-A	55	46.7 -0.3	2+4	30	2

GN 509.3-B

Codice	Descrizione	d2	d4	GN 509/GN 509.1/UTB/UTR	⚖
GN.23073	GN 509.3-36-B	36	22.2	12	3
GN.23076	GN 509.3-38-B	38	24.2	15	3

