



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

**MATERIALE**

Acciaio tornito e brunito.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 75-D:** foro cieco filettato.
- **GN 75-E:** perno filettato.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Esecuzioni in acciaio zincato.
- Esecuzioni in acciaio inox AISI 316.

MATERIALE

Acciaio INOX AISI 304, finitura mat da sabbatura.

ESECUZIONI STANDARD



- **GN 75.5-D:** foro cieco filettato.
- **GN 75.5-E:** perno filettato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le impugnature GN 75.5 sono realizzate in acciaio INOX di alta qualità che le rende particolarmente adatte per applicazioni che richiedano elevati standard di igiene.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- Esecuzioni in acciaio zincato.
- Esecuzioni in acciaio inox AISI 316.
- Finitura lucida.

**GN 75-D**

Codice	Descrizione	d1	d2	d4	h	tmin	⚖
GN.38551	GN 75-16-M5-D	16	M5	10	18	7	12
GN.38555	GN 75-20-M6-D	20	M6	12	24	9	23
GN.38559	GN 75-25-M6-D	25	M6	14	29	9	43
GN.38563	GN 75-32-M8-D	32	M8	18	37	12	82
GN.38567	GN 75-36-M10-D	36	M10	20	42	15	119

GN 75-E

Codice	Descrizione	d1	d3	d4	h	l	⚖
GN.38553	GN 75-16-M6-E	16	M6	10	18	10	15
GN.38557	GN 75-20-M8-E	20	M8	12	24	12	30
GN.38561	GN 75-25-M8-E	25	M8	14	29	14	51
GN.38565	GN 75-32-M10-E	32	M10	18	37	16	98
GN.38569	GN 75-36-M12-E	36	M12	20	42	18	144

GN 75.5-D

Codice	Descrizione	d1	d2	d4	h	tmin	⚖
GN.38581	GN 75.5-16-M5-D-MT	16	M5	10	18	7	12
GN.38585	GN 75.5-20-M6-D-MT	20	M6	12	24	9	23
GN.38589	GN 75.5-25-M6-D-MT	25	M6	14	29	9	43
GN.38593	GN 75.5-32-M8-D-MT	32	M8	18	37	12	82
GN.38597	GN 75.5-36-M10-D-MT	36	M10	20	42	15	119

GN 75.5-E

Codice	Descrizione	d1	d3	d4	h	l	⚖
GN.38583	GN 75.5-16-M6-E-MT	16	M6	10	18	10	15
GN.38587	GN 75.5-20-M8-E-MT	20	M8	12	24	12	30
GN.38591	GN 75.5-25-M8-E-MT	25	M8	14	29	14	51
GN.38595	GN 75.5-32-M10-E-MT	32	M10	18	37	16	98
GN.38599	GN 75.5-36-M12-E-MT	36	M12	20	42	18	144