



MATERIALE

Acciaio INOX AISI 316L.

GUARNIZIONE DI TENUTA

- **H**: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
- **E**: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
- **F**: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 5435-MT-H**: finitura mat da sabbatura, guarnizione H-NBR.
- **GN 5435-MT-E**: finitura mat da sabbatura, guarnizione EPDM.
- **GN 5435-MT-F**: finitura mat da sabbatura, guarnizione FKM.
- **GN 5435-PL-H**: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8µ), guarnizione H-NBR.
- **GN 5435-PL-E**: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8µ), guarnizione EPDM.
- **GN 5435-PL-F**: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8µ), guarnizione FKM.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

I volantini a lobi GN 5435 sono destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d'igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall'ambiente esterno, impedendo l'accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l'assenza di recessi, impedisce aderenze di impurità e ne facilitano la pulizia.

Vedi Dati tecnici Hygienic Design (a pag.).



GN 5435-MT-H


Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23301	GN 5435-40-M6-MT-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23311	GN 5435-40-M8-MT-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23321	GN 5435-50-M8-MT-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23331	GN 5435-50-M10-MT-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-MT-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23302	GN 5435-40-M6-MT-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23312	GN 5435-40-M8-MT-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23322	GN 5435-50-M8-MT-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23332	GN 5435-50-M10-MT-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-MT-F

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23341	GN 5435-40-M6-MT-F	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23343	GN 5435-40-M8-MT-F	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23351	GN 5435-50-M8-MT-F	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23353	GN 5435-50-M10-MT-F	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222



GN 5435-PL-H

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23306	GN 5435-40-M6-PL-H	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23316	GN 5435-40-M8-PL-H	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23326	GN 5435-50-M8-PL-H	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23336	GN 5435-50-M10-PL-H	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL-E

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23307	GN 5435-40-M6-PL-E	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23317	GN 5435-40-M8-PL-E	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23327	GN 5435-50-M8-PL-E	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23337	GN 5435-50-M10-PL-E	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222

GN 5435-PL-F

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	⚖
GN.23342	GN 5435-40-M6-PL-F	40	M 6	18	18.8	30.5	15	12	136
GN.23344	GN 5435-40-M8-PL-F	40	M 8	18	18.8	30.5	15	15	133
GN.23352	GN 5435-50-M8-PL-F	50	M 8	21	21.8	34	17	15	277
GN.23354	GN 5435-50-M10-PL-F	50	M 10	21	21.8	34	17	18	222



Elementi di serraggio