



1 CORPO FILETTATO

Acciaio brunito.



2 PUNTALE

Acciaio tornito e nitrurato.

Tolleranza consigliata per foro accoppiamento puntale = H7.



3 CONTRODADO

Acciaio brunito.



4 LEVA

Acciaio brunito.



5 COPERTURA LEVA

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resilienza, colore nero, finitura mat.



ESECUZIONI STANDARD

- **GN 612-A:** senza copertura leva, senza contro dado.
- **GN 612-AK:** senza copertura leva, con contro dado.
- **GN 612-B:** con copertura leva, senza contro dado.
- **GN 612-BK:** con copertura leva, con contro dado.



CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI



I pistoncini a leva e molla GN 612 sono impiegati quando è richiesto un rapido movimento di arretramento del pistoncino.

Ruotando di 180° la leva di azionamento, il pistoncino si arresta in posizione retratta. Una tacca mantiene la leva in questa posizione.



ACCESSORI A RICHIESTA

Flangia in acciaio brunito GN 612.1 (vedi pag. 780) per il fissaggio del pistoncino alla macchina.



GN 612-A

GN 612-AK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1												[N]*	[N]#	
				Puntale -0.02-0.04 Foro H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l4								
GN.34751	GN 612-4-M10-A	GN.34861	GN 612-4-M10-AK	4	M10	10	37.5	6	19	21	8.5	25	20					
GN.34752	GN 612-4-M10x1-A	GN.34862	GN 612-4-M10x1-AK	4	M10x1	10	37.5	6	19	21	8.5	25	20					
GN.34753	GN 612-5-M10-A	GN.34865	GN 612-5-M10-AK	5	M10	10	37.5	6	19	21	8.5	25	30					
GN.34757	GN 612-5-M10x1-A	GN.34869	GN 612-5-M10x1-AK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	8.5	25	30					
GN.34755	GN 612-5-M12-A	GN.34867	GN 612-5-M12-AK	5	M12	12	47	8	26	26	9	21	28					
GN.34290	GN 612-5-M12x1.5-A	GN.34310	GN 612-5-M12x1.5-AK	5	M12x1.5	12	47	8	26	26	9	21	28					
GN.34761	GN 612-6-M10-A	GN.34871	GN 612-6-M10-AK	6	M10	10	37.5	6	19	21	8.5	25	20					
GN.34763	GN 612-6-M10x1-A	GN.34881	GN 612-6-M10x1-AK	6	M10x1	10	37.5	6	19	21	8.5	25	20					
GN.34765	GN 612-6-M12-A	GN.34873	GN 612-6-M12-AK	6	M12	12	47	8	26	26	9	21	30					
GN.34767	GN 612-6-M12x1.5-A	GN.34883	GN 612-6-M12x1.5-AK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	9	21	30					
GN.34771	GN 612-6-M16-A	GN.34875	GN 612-6-M16-AK	6	M16	16	56	10	30	32	12	32	57					
GN.34291	GN 612-6-M16x1.5-A	GN.34311	GN 612-6-M16x1.5-AK	6	M16x1.5	16	56	10	30	32	12	32	59					
GN.34775	GN 612-8-M12-A	GN.34891	GN 612-8-M12-AK	8	M12	12	47	8	26	26	9	21	40					
GN.34777	GN 612-8-M12x1.5-A	GN.34897	GN 612-8-M12x1.5-AK	8	M12x1.5	12	47	8	26	26	9	21	30					
GN.34781	GN 612-8-M16-A	GN.34893	GN 612-8-M16-AK	8	M16	16	56	10	30	32	12	32	30					
GN.34292	GN 612-8-M16x1.5-A	GN.34312	GN 612-8-M16x1.5-AK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	61					
GN.34785	GN 612-8-M20-A	GN.34895	GN 612-8-M20-AK	8	M20	20	69	12	36	37	21	58	60					
GN.34301	GN 612-8-M20x1.5-A	GN.34321	GN 612-8-M20x1.5-AK	8	M20x1.5	20	69	12	36	37	21	58	125					
GN.34791	GN 612-10-M16-A	GN.34901	GN 612-10-M16-AK	10	M16	16	56	10	30	32	12	32	65					
GN.34293	GN 612-10-M16x1.5-A	GN.34313	GN 612-10-M16x1.5-AK	10	M16x1.5	16	56	10	30	32	12	32	64					
GN.34795	GN 612-10-M20-A	GN.34903	GN 612-10-M20-AK	10	M20	20	69	12	36	37	21	58	120					
GN.34302	GN 612-10-M20x1.5-A	GN.34322	GN 612-10-M20x1.5-AK	10	M20x1.5	20	69	12	36	37	21	57	93					
GN.34801	GN 612-12-M20-A	GN.34911	GN 612-12-M20-AK	12	M20	20	69	12	36	37	21	58	120					
GN.34303	GN 612-12-M20x1.5-A	GN.34323	GN 612-12-M20x1.5-AK	12	M20x1.5	20	69	12	36	37	21	58	119					

GN 612-B

GN 612-BK

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	d1												Δ
				Puntale -0.02-0.04 Foro H7	d2	d3	l1	l2	l3 +1.5	l5	[N]*	[N]#				
GN.34756	GN 612-5-M12-B	GN.34868	GN 612-5-M12-BK	5	M12	12	47	8	26	32	9	21	20			
GN.34330	GN 612-5-M12x1.5-B	GN.34350	GN 612-5-M12x1.5-BK	5	M12x1.5	12	47	8	26	32	9	21	28			
GN.34766	GN 612-6-M12-B	GN.34874	GN 612-6-M12-BK	6	M12	12	47	8	26	32	9	21	29			
GN.34768	GN 612-6-M12x1.5-B	GN.34884	GN 612-6-M12x1.5-BK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	9	21	61			
GN.34772	GN 612-6-M16-B	GN.34876	GN 612-6-M16-BK	6	M16	16	56	10	30	42	12	32	30			
GN.34331	GN 612-6-M16x1.5-B	GN.34351	GN 612-6-M16x1.5-BK	6	M16x1.5	16	56	10	30	42	12	32	101			
GN.34776	GN 612-8-M12-B	GN.34892	GN 612-8-M12-BK	8	M12	12	47	8	26	32	9	21	39			
GN.34778	GN 612-8-M12x1.5-B	GN.34898	GN 612-8-M12x1.5-BK	8	M12x1.5	12	47	8	26	32	9	21	30			
GN.34782	GN 612-8-M16-B	GN.34894	GN 612-8-M16-BK	8	M16	16	56	10	30	42	12	32	60			
GN.34332	GN 612-8-M16x1.5-B	GN.34352	GN 612-8-M16x1.5-BK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	12	32	63			
GN.34786	GN 612-8-M20-B	GN.34896	GN 612-8-M20-BK	8	M20	20	69	12	36	52	21	58	120			
GN.34341	GN 612-8-M20x1.5-B	GN.34361	GN 612-8-M20x1.5-BK	8	M20x1.5	20	69	12	36	52	21	58	113			
GN.34792	GN 612-10-M16-B	GN.34902	GN 612-10-M16-BK	10	M16	16	56	10	30	42	12	32	63			
GN.34333	GN 612-10-M16x1.5-B	GN.34353	GN 612-10-M16x1.5-BK	10	M16x1.5	16	56	10	30	42	12	32	66			
GN.34796	GN 612-10-M20-B	GN.34904	GN 612-10-M20-BK	10	M20	20	69	12	36	52	21	58	120			
GN.34342	GN 612-10-M20x1.5-B	GN.34362	GN 612-10-M20x1.5-BK	10	M20x1.5	20	69	12	36	52	21	58	116			
GN.34802	GN 612-12-M20-B	GN.34912	GN 612-12-M20-BK	12	M20	20	69	12	36	52	21	58	120			
GN.34343	GN 612-12-M20x1.5-B	GN.34363	GN 612-12-M20x1.5-BK	12	M20x1.5	20	69	12	36	52	21	58	122			

* Precarico molla

Carico massimo molla

