



MATERIALE

Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

ESECUZIONI STANDARD

- **GN 913.5-KU:** puntale in tecnopolimero a base acetilica (POM), colore naturale.
- **GN 913.5-MS:** puntale in ottone.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le viti di pressione GN 913.5, grazie al puntale in ottone o in tecnopolimero evitano di danneggiare la superficie di contatto.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

Filettature e lunghezze diverse.



GN 913.5-KU




GN 913.5-KU

| Codice   | Descrizione       | d1 | d3  | l1 | l3±0.3 | sw  | ⚖ |
|----------|-------------------|----|-----|----|--------|-----|---|
| GN.13871 | GN 913.5-M4-6-KU  | M4 | 2   | 6  | 1      | 1.5 | 1 |
| GN.13872 | GN 913.5-M4-8-KU  | M4 | 2   | 8  | 1      | 2   | 1 |
| GN.13873 | GN 913.5-M4-10-KU | M4 | 2   | 10 | 1      | 2   | 1 |
| GN.13874 | GN 913.5-M4-12-KU | M4 | 2   | 12 | 1      | 2   | 1 |
| GN.13875 | GN 913.5-M4-16-KU | M4 | 2   | 16 | 1      | 2   | 1 |
| GN.13881 | GN 913.5-M5-8-KU  | M5 | 3   | 8  | 1      | 2.5 | 1 |
| GN.13882 | GN 913.5-M5-10-KU | M5 | 3   | 10 | 1      | 2.5 | 1 |
| GN.13883 | GN 913.5-M5-12-KU | M5 | 3   | 12 | 1      | 2.5 | 1 |
| GN.13884 | GN 913.5-M5-16-KU | M5 | 3   | 16 | 1      | 2.5 | 2 |
| GN.13885 | GN 913.5-M5-20-KU | M5 | 3   | 20 | 1      | 2.5 | 2 |
| GN.13891 | GN 913.5-M6-10-KU | M6 | 3.5 | 10 | 1.3    | 3   | 1 |
| GN.13892 | GN 913.5-M6-12-KU | M6 | 3.5 | 12 | 1.3    | 3   | 1 |
| GN.13893 | GN 913.5-M6-16-KU | M6 | 3.5 | 16 | 1.3    | 3   | 2 |
| GN.13894 | GN 913.5-M6-20-KU | M6 | 3.5 | 20 | 1.3    | 3   | 3 |
| GN.13895 | GN 913.5-M6-25-KU | M6 | 3.5 | 25 | 1.3    | 3   | 4 |
| GN.13896 | GN 913.5-M6-32-KU | M6 | 3.5 | 32 | 1.3    | 3   | 5 |

GN 913.5-KU

| Codice   | Descrizione        | d1  | d3  | l1 | l3±0.3 | sw | ⚖  |
|----------|--------------------|-----|-----|----|--------|----|----|
| GN.13901 | GN 913.5-M8-12-KU  | M8  | 5   | 12 | 1.6    | 4  | 2  |
| GN.13902 | GN 913.5-M8-16-KU  | M8  | 5   | 16 | 1.6    | 4  | 4  |
| GN.13903 | GN 913.5-M8-20-KU  | M8  | 5   | 20 | 1.6    | 4  | 5  |
| GN.13904 | GN 913.5-M8-25-KU  | M8  | 5   | 25 | 1.6    | 4  | 7  |
| GN.13905 | GN 913.5-M8-32-KU  | M8  | 5   | 32 | 1.6    | 4  | 9  |
| GN.13906 | GN 913.5-M8-40-KU  | M8  | 5   | 40 | 1.6    | 4  | 11 |
| GN.13911 | GN 913.5-M10-16-KU | M10 | 6.5 | 16 | 1.9    | 5  | 5  |
| GN.13912 | GN 913.5-M10-20-KU | M10 | 6.5 | 20 | 1.9    | 5  | 7  |
| GN.13913 | GN 913.5-M10-25-KU | M10 | 6.5 | 25 | 1.9    | 5  | 9  |
| GN.13914 | GN 913.5-M10-32-KU | M10 | 6.5 | 32 | 1.9    | 5  | 13 |
| GN.13915 | GN 913.5-M10-40-KU | M10 | 6.5 | 40 | 1.9    | 5  | 16 |
| GN.13916 | GN 913.5-M10-50-KU | M10 | 6.5 | 50 | 1.9    | 5  | 21 |
| GN.13921 | GN 913.5-M12-20-KU | M12 | 8   | 20 | 2.1    | 6  | 9  |
| GN.13922 | GN 913.5-M12-25-KU | M12 | 8   | 25 | 2.1    | 6  | 13 |
| GN.13923 | GN 913.5-M12-32-KU | M12 | 8   | 32 | 2.1    | 6  | 18 |
| GN.13924 | GN 913.5-M12-40-KU | M12 | 8   | 40 | 2.1    | 6  | 24 |
| GN.13925 | GN 913.5-M12-50-KU | M12 | 8   | 50 | 2.1    | 6  | 31 |
| GN.13926 | GN 913.5-M12-63-KU | M12 | 8   | 63 | 2.1    | 6  | 40 |



| GN 913.5-MS          |                   |    |     |    |     |     |   |
|----------------------|-------------------|----|-----|----|-----|-----|---|
| INOX STAINLESS STEEL |                   |    |     |    |     |     |   |
| Codice               | Descrizione       | d1 | d2  | l1 | l2  | sw  | ⚖ |
| GN.13941             | GN 913.5-M4-6-MS  | M4 | 2.5 | 6  | 0.5 | 2   | 1 |
| GN.13942             | GN 913.5-M4-8-MS  | M4 | 2.5 | 8  | 0.5 | 2   | 1 |
| GN.13943             | GN 913.5-M4-10-MS | M4 | 2.5 | 10 | 0.5 | 2   | 1 |
| GN.13944             | GN 913.5-M4-12-MS | M4 | 2.5 | 12 | 0.5 | 2   | 1 |
| GN.13945             | GN 913.5-M4-16-MS | M4 | 2.5 | 16 | 0.5 | 2   | 1 |
| GN.13951             | GN 913.5-M5-8-MS  | M5 | 3   | 8  | 0.5 | 2.5 | 1 |
| GN.13952             | GN 913.5-M5-10-MS | M5 | 3   | 10 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| GN.13953             | GN 913.5-M5-12-MS | M5 | 3   | 12 | 0.5 | 2.5 | 1 |
| GN.13954             | GN 913.5-M5-16-MS | M5 | 3   | 16 | 0.5 | 2.5 | 2 |
| GN.13955             | GN 913.5-M5-20-MS | M5 | 3   | 20 | 0.5 | 2.5 | 2 |
| GN.13961             | GN 913.5-M6-10-MS | M6 | 4   | 10 | 1   | 3   | 1 |
| GN.13962             | GN 913.5-M6-12-MS | M6 | 4   | 12 | 1   | 3   | 2 |
| GN.13963             | GN 913.5-M6-16-MS | M6 | 4   | 16 | 1   | 3   | 2 |
| GN.13964             | GN 913.5-M6-20-MS | M6 | 4   | 20 | 1   | 3   | 3 |
| GN.13965             | GN 913.5-M6-25-MS | M6 | 4   | 25 | 1   | 3   | 4 |
| GN.13966             | GN 913.5-M6-32-MS | M6 | 4   | 32 | 1   | 3   | 5 |

| GN 913.5-MS          |                    |     |    |    |     |    |    |
|----------------------|--------------------|-----|----|----|-----|----|----|
| INOX STAINLESS STEEL |                    |     |    |    |     |    |    |
| Codice               | Descrizione        | d1  | d2 | l1 | l2  | sw | ⚖  |
| GN.13971             | GN 913.5-M8-12-MS  | M8  | 6  | 12 | 1.5 | 4  | 3  |
| GN.13972             | GN 913.5-M8-16-MS  | M8  | 6  | 16 | 1.5 | 4  | 5  |
| GN.13973             | GN 913.5-M8-20-MS  | M8  | 6  | 20 | 1.5 | 4  | 6  |
| GN.13974             | GN 913.5-M8-25-MS  | M8  | 6  | 25 | 1.5 | 4  | 7  |
| GN.13975             | GN 913.5-M8-32-MS  | M8  | 6  | 32 | 1.5 | 4  | 10 |
| GN.13976             | GN 913.5-M8-40-MS  | M8  | 6  | 40 | 1.5 | 4  | 12 |
| GN.13981             | GN 913.5-M10-16-MS | M10 | 8  | 16 | 2   | 5  | 7  |
| GN.13982             | GN 913.5-M10-20-MS | M10 | 8  | 20 | 2   | 5  | 9  |
| GN.13983             | GN 913.5-M10-25-MS | M10 | 8  | 25 | 2   | 5  | 11 |
| GN.13984             | GN 913.5-M10-32-MS | M10 | 8  | 32 | 2   | 5  | 15 |
| GN.13985             | GN 913.5-M10-40-MS | M10 | 8  | 40 | 2   | 5  | 18 |
| GN.13986             | GN 913.5-M10-50-MS | M10 | 8  | 50 | 2   | 5  | 23 |
| GN.13991             | GN 913.5-M12-20-MS | M12 | 10 | 20 | 2   | 6  | 13 |
| GN.13992             | GN 913.5-M12-25-MS | M12 | 10 | 25 | 2   | 6  | 16 |
| GN.13993             | GN 913.5-M12-32-MS | M12 | 10 | 32 | 2   | 6  | 20 |
| GN.13994             | GN 913.5-M12-40-MS | M12 | 10 | 40 | 2   | 6  | 27 |
| GN.13995             | GN 913.5-M12-50-MS | M12 | 10 | 50 | 2   | 6  | 34 |
| GN.13996             | GN 913.5-M12-63-MS | M12 | 10 | 63 | 2   | 6  | 45 |

Elementi meccanici