



Elementi di posizionamento

CORPO FILETTATO

Acciaio INOX AISI 303, testa con cava esagonale.

MOLLA

Acciaio INOX AISI 631.

ESECUZIONI STANDARD

Puntale in acciaio INOX AISI 303 nitrurato, temperatura di esercizio massima 250 °C:


- **GN 616-SN**: molla a pressione normale.
- **GN 616-SSN**: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.

Puntale in tecnopolimero a base acetilica (POM), temperatura di esercizio da -30 °C a +50 °C:

- **GN 616-KN**: molla a pressione normale.
- **GN 616-KSN**: molla a pressione rinforzata, corpo con due marcature longitudinali.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

- GN 616-SN-MVK, GN 616-KN-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici a pag. A-20). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 616-SN-PFB, GN 616-KN-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici a pag. A-20). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.





GN 616-SN

INOX
STAINLESS
STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	l+0.2	sw	w	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.34097	GN 616-M3-SN	M 3	1	12	0.7	1	2	4	1
GN.34104	GN 616-M4-SN	M 4	1.5	15	1.3	1.5	4.5	16	1
GN.34114	GN 616-M5-SN	M 5	2.4	18	1.5	2.3	6	19	2
GN.34124	GN 616-M6-SN	M 6	2.7	20	2	2.5	6	19	3
GN.34134	GN 616-M8-SN	M 8	3.5	22	2.5	3	10	39	6
GN.34144	GN 616-M10-SN	M 10	4	22	3	3	10	39	9
GN.34154	GN 616-M12-SN	M 12	6	28	4	4	12	53	16
GN.34164	GN 616-M16-SN	M 16	7.5	32	5	5	45	100	35
GN.34174	GN 616-M20-SN	M 20	10	40	6	7	52	125	67
GN.34184	GN 616-M24-SN	M 24	12	52	8	10	80	180	164

GN 616-SSN

Codice	Descrizione	d1	d2	l+0.2	sw	w	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.34117	GN 616-M5-SSN	M 5	2.4	18	1.5	2.3	15	44	2
GN.34127	GN 616-M6-SSN	M 6	2.7	20	2	2.5	20	48	4
GN.34137	GN 616-M8-SSN	M 8	3.5	22	2.5	3	26	70	7
GN.34147	GN 616-M10-SSN	M 10	4	22	3	3	26	70	12
GN.34157	GN 616-M12-SSN	M 12	6	28	4	4	51	122	22
GN.34167	GN 616-M16-SSN	M 16	7.5	32	5	5	72	164	46
GN.34177	GN 616-M20-SSN	M 20	10	40	6	7	88	206	87
GN.34180	GN 616-M24-SSN	M 24	12	52	8	10	94	250	167



GN 616-KN

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	l+0.2	sw	w	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.34105	GN 616-M4-KN	M 4	1.5	15	1.3	1.5	4.5	16	1
GN.34115	GN 616-M5-KN	M 5	2.4	18	1.5	2.3	6	19	1
GN.34125	GN 616-M6-KN	M 6	2.7	20	2	2.5	6	19	3
GN.34135	GN 616-M8-KN	M 8	3.5	22	2.5	3	10	39	5
GN.34145	GN 616-M10-KN	M 10	4	22	3	3	10	39	9
GN.34155	GN 616-M12-KN	M 12	6	28	4	4	12	53	16
GN.34165	GN 616-M16-KN	M 16	7.5	32	5	5	38	100	32
GN.34175	GN 616-M20-KN	M 20	10	40	6	7	58	140	77
GN.34185	GN 616-M24-KN	M 24	12	52	8	10	80	180	143

GN 616-KSN

Codice	Descrizione	d1	d2	l+0.2	sw	w	Precarico molla [N]	Carico max. molla [N]	⚖
GN.34116	GN 616-M5-KSN	M 5	2.4	18	1.5	2.3	15	44	2
GN.34126	GN 616-M6-KSN	M 6	2.7	20	2	2.5	20	48	4
GN.34136	GN 616-M8-KSN	M 8	3.5	22	2.5	3	26	70	7
GN.34146	GN 616-M10-KSN	M 10	4	22	3	3	26	70	11
GN.34156	GN 616-M12-KSN	M 12	6	28	4	4	51	122	20
GN.34166	GN 616-M16-KSN	M 16	7.5	32	5	5	72	164	43
GN.34176	GN 616-M20-KSN	M 20	10	40	6	7	88	206	75
GN.34179	GN 616-M24-KSN	M 24	12	52	8	10	94	250	146